

ZALVB1

Βάση μπουτονιέρας με ενδεικτική λυχνία LED
Ø22 24V - λευκό

Κύριος

Σειρά προϊόντος	Harmony XAL
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Φωτιζόμενο στοιχείο
Σύντομο όνομα συσκευής	ZALV
Προορισμός προϊόντος	Για XB5 Ø 22 mm control and signalling units
Τοποθέτηση μπλοκ	Πίσω στήριξη
Πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα	5
Χρώμα πηγής φωτός	Λευκό
[Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας	24 V 220 V

Συμπληρωματικός

Τρόπος συναρμολόγησης	Για συναρμολόγηση από πελάτη
Βάρος προϊόντος	0,015 kg
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτες βίδας, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ με ακροδέκτη καλωδίου συμμόρφωση με IEC 60947-1 Ακροδέκτες βίδας, $\geq 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$ χωρίς ακροδέκτη καλωδίου συμμόρφωση με IEC 60947-1
Ροπή σύσφιξης	0,8...1,2 N.m συμμόρφωση με IEC 60947-1
Σχήμα κεφαλής βίδας	25 gn συμβατό με Philips no 1 κατσαβίδι 25 gn συμβατό με rozidriv No 1 κατσαβίδι 30 gn συμβατό με επίπεδο Ø 4 mm κατσαβίδι 30 gn συμβατό με επίπεδο Ø 5.5 mm κατσαβίδι
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	250 V (βαθμός ρύπανσης 3) συμμόρφωση με IEC 60947-1
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	4 kV συμμόρφωση με IEC 60947-1
Τύπος σηματοδότησης	IEC 55011
Πηγή φωτεινότητας	Ενιαίο LED
Όρια τάσης τροφοδοσίας	19,2...30 V 28 V 21,6...26,4 V 220...260 V
Κατανάλωση ρεύματος	15 mA
Διάρκεια ζωής	100000 h at rated τάση and 25 °C
Αντοχή σε αιχμή	1 kV συμμόρφωση με IEC 61000-5-1
Τροφοδοσία φωτιζόμενου στοιχείου	Απευθείας
Βάση λαμπτήρα	Ενσωματωμένο LED
Κωδικός σύνθεσης επαφών	MR1 PR1





Περιβάλλον

Διεργασία προστασίας	TH
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40...70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-40...70 °C
Βαθμός προστασίας IP	IP20 συμμόρφωση με JIS C 4520
Πρότυπα	IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60364-5-53 JIS C8201-5-1 5 V JIS C8201-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος	>= 1 x 0.34 mm ² [RETURN]CSA
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις	5 gn (f= 12...500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
Αντοχή σε κρούση	30 gn (διάρκεια = 18 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27 50 gn (διάρκεια = 11 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
Αντίσταση σε μεταβατικά ρεύματα	2 kV συμμόρφωση με IEC 61000-4-5
Αντίσταση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία	10 V/m συμμόρφωση με IEC 61000-4-3
Αντίσταση σε ηλεκτροστατικό φορτίο	6 kV στην επαφή (σε μεταλλικά μέρη) συμμόρφωση με IEC 61000-4-2 8 kV στον αέρα (σε μονωμένα μέρη) συμμόρφωση με IEC 61000-4-2
Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές	Κατηγορία B συμμόρφωση με IEC 55011

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,600 cm
Package 1 Width	4,400 cm
Package 1 Length	5,400 cm
Package 1 Weight	11,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	5,600 cm
Package 2 Width	4,400 cm
Package 2 Length	5,400 cm
Package 2 Weight	57,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	400
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,865 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE)  Δήλωση RoHS EE
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
AHHE	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση

18 months