

ZB4BK1243

Harmony XB4 φωτιζόμενος επιλογικός
διακόπτης Ø22 2 θέσεων - Κόκκινο



Κύριος

Σειρά προϊόντος	Harmony XB4
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Κεφαλή φωτιζόμενου επιλογικού διακόπτη
Συμβατότητα προϊόντος	Ενιαίο LED
Σύντομο όνομα συσκευής	ZB4
Υλικό δακτυλίου	Επιχρωμωμένο μέταλλο
Τύπος κεφαλής	Πρότυπο
Διάμετρος στήριξης	22 mm
Πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα	1
Σχήμα φωτιζόμενης κεφαλής	86/188/EEC
Τύπος χειριστηρίου	χωρίς επαναφορά
Προφίλ χειριστηρίου	Κόκκινο κανονικό χειριστήριο
Πληροφορίες θέσης χειρισμού	2 θέσεις 90°

Συμπληρωματικός

Συνολικό πλάτος CAD	29 mm
Συνολικό ύψος CAD	29 mm
Συνολικό βάθος CAD	43 mm
Βάρος προϊόντος	0,036 kg
Αντίσταση σε δακτύλιο υψηλής πίεσης	7000000 Pa σε 55 °C, απόσταση 0.1 m
Μηχανική διάρκεια ζωής	1000000 cycles
Κωδικός σύνθεσης επαφών	M3 για <4 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη με ενσωματωμένο LED M6 για <2 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη με ενσωματωμένο LED και μετασχηματιστής M10 για <2 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη με ενσωματωμένο LED M4 για <4 επαφές με χρήση μονά και διπλά blocks σε μπροστινή στήριξη με ενσωματωμένο LED
Παρουσίαση συσκευής	Βασικό στοιχείο

Περιβάλλον







Διεργασία προστασίας	TH
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-40...70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-40...70 °C
Κατηγορία υπέρτασης	Κατηγορία I συμμόρφωση με IEC 60536
Βαθμός προστασίας IP	IP66 συμμόρφωση με JIS C 4520 IP67 IP69 IP69K
NEMA βαθμός προστασίας	NEMA 4X NEMA 4X
Βαθμός προστασίας IK	IK βαθμός προστασίας 4IK04 συμμόρφωση με IEC 50102

Πρότυπα	JIS C8201-5-1 IEC 60364-5-53 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 5 V EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος	DNV[RETURN]>= 1 x 0.34 mm²[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping) [RETURN]CSA[RETURN]GL[RETURN]BV
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις	5 gn (f= 2...500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
Αντοχή σε κρούση	30 gn (διάρκεια = 18 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27 50 gn (διάρκεια = 11 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	5,200 cm
Package 1 Length	5,500 cm
Package 1 Weight	40,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	250
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	10,725 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	2000
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	97,004 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
REACH free of SVHC	Yes
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE)  Δήλωση RoHS EE
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	 Πληροφορίες Ολοκλήρωσης Κύκλου Ζωής

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------