

ZB4BW061

Harmony XB4 φωτιζόμενο στοιχείο με σώμα/
κολάρο στήριξης για λυχνία BA9s 1NO 250V

Κύριος

Σειρά προϊόντος	Harmony XB4
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Πλήρης συνδ/μός σώματος/επαφών και λυχνίας
Σύντομο όνομα συσκευής	ZB4
Υλικό κολάρου στήριξης	Zamak
Πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα	1
Τύπος κεφαλής	Πρότυπο
Σύνθεση και τύπος επαφών	1 NO
Λειτουργία επαφής	Καθυστερημένης διακοπής
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτες βίδας, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ με ακροδέκτη καλωδίου συμμόρφωση με IEC 60947-1 Ακροδέκτες βίδας, $\geq 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$ χωρίς ακροδέκτη καλωδίου συμμόρφωση με IEC 60947-1
Πηγή φωτεινότητας	Η λυχνία δεν περιλαμβάνεται
Βάση λαμπτήρα	BA 9s
Τροφοδοσία φωτιζόμενου στοιχείου	Απευθείας $<2,4 \text{ W}$
[Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας	$\leq 250 \text{ V}$

Συμπληρωματικός

Συνολικό πλάτος CAD	30 mm
Συνολικό ύψος CAD	47 mm
Συνολικό βάθος CAD	37 mm
Περιγραφή ακροδεκτών ISO n°1	(13-14)NO
Βάρος προϊόντος	0,063 kg
Χρήση επαφών	Πρότυπο
Θετικό άνοιγμα	Χωρίς
Διαδρομή λειτουργίας	2,6 Mm (αλλαγή ηλεκτρικής κατάστασης NO) 4,3 mm (συνολική διαδρομή)
Δύναμη λειτουργίας	2,3 N αλλαγή ηλεκτρικής κατάστασης NO
Ροπή χειρισμού	0,05 N.m αλλαγή ηλεκτρικής κατάστασης NO
Μηχανική διάρκεια ζωής	5000000 cycles
Ροπή σύσφιξης	0,8...1,2 N.m συμμόρφωση με IEC 60947-1
Σχήμα κεφαλής βίδας	25 gn συμβατό με Philips no 1 κατσαβίδι 25 gn συμβατό με rozidriv No 1 κατσαβίδι 30 gn συμβατό με επίπεδο $\varnothing 4 \text{ mm}$ κατσαβίδι 30 gn συμβατό με επίπεδο $\varnothing 5.5 \text{ mm}$ κατσαβίδι
Υλικό επαφών	Κράμα αργύρου (Ag/Ni)
Προστασία βραχυκυκλώματος	10 A φυσίγγιο τύπος gG συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
[Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα	10 A συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	600 V (βαθμός ρύπανσης 3) συμμόρφωση με IEC 60947-1
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-1

[Ie] ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας	3 A σε 240 V, AC-15, A600 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 6 A σε 120 V, AC-15, A600 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 0,1 A σε 600 V, DC-13, Q600 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 0,27 A σε 250 V, DC-13, Q600 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 0,55 A σε 125 V, DC-13, Q600 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 1,2 A σε 600 V, AC-15, A600 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
Ηλεκτρική αντοχή	1000000 Cycles, AC-15, 2 A σε 300 V, αριθμός κύκλων λειτουργίας <3600 cyc/h, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με 50 Hz 1000000 Cycles, AC-15, 3 A σε 120 V, αριθμός κύκλων λειτουργίας <3600 cyc/h, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με 50 Hz 1000000 Cycles, AC-15, 4 A σε 24 V, αριθμός κύκλων λειτουργίας <3600 cyc/h, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με 50 Hz 1000000 Cycles, DC-13, 0,2 A σε 110 V, αριθμός κύκλων λειτουργίας <3600 cyc/h, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με 50 Hz 1000000 cycles, DC-13, 0,5 A σε 24 V, αριθμός κύκλων λειτουργίας <3600 cyc/h, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με 50 Hz
Ηλεκτρική αξιοπιστία	$\Lambda < 10e^{x(-6)}$ σε 5 V και 1 mA σε καθαρό περιβάλλον συμμόρφωση με IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10e^{x(-8)}$ σε 17 V και 5 mA σε καθαρό περιβάλλον συμμόρφωση με IEC 60947-5-4
Τύπος σηματοδότησης	IEC 55011
Παρουσίαση συσκευής	Βασικά υποσυστήματα




Περιβάλλον

Διεργασία προστασίας	TH
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-40...70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-40...70 °C
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία	Κατηγορία I συμμόρφωση με IEC 60536
Πρότυπα	JIS C8201-5-1 5 V IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 IEC 60364-5-53 JIS C8201-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος	CSA[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]DNV[RETURN]>= 1 x 0.34 mm ² [RETURN]GL[RETURN]BV
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις	5 gn (f= 2...500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
Αντοχή σε κρούση	30 gn (διάρκεια = 18 ms) για επιτάχυνση μισού ημιπονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27 50 gn (διάρκεια = 11 ms) για επιτάχυνση μισού ημιπονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,300 cm
Package 1 Width	3,500 cm
Package 1 Length	5,400 cm
Package 1 Weight	60,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	4,300 cm
Package 2 Width	3,500 cm
Package 2 Length	26,500 cm
Package 2 Weight	303,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	150
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,616 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS ΕΕ	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------