

## ZB4BW313

Harmony XB4 φωτιζόμενο μπουτόν Ø22 - LED  
- με επαναφορά - Λευκό



### Κύριος

Σειρά προϊόντος	Harmony XB4
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Κεφαλή φωτιζόμενου μπουτόν
Σύντομο όνομα συσκευής	ZB4
Συμβατότητα προϊόντος	Ενιαίο LED
Υλικό δακτυλίου	Επιχρωματωμένο μέταλλο
Τύπος κεφαλής	Πρότυπο
Διάμετρος στήριξης	22,5 mm
Πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα	1
Σχήμα φωτιζόμενης κεφαλής	86/188/EEC
Τύπος χειριστηρίου	αυτόματη επαναφορά
Προφίλ χειριστηρίου	Λευκό χωνευτό, χωρίς σήμανση
Πρόσθετες πληροφορίες χειρισμού	Με απλό φακό
Χρώμα κεφαλής ή φακού	Λευκό

### Συμπληρωματικός

Συνολικό πλάτος CAD	29 mm
Συνολικό ύψος CAD	29 mm
Συνολικό βάθος CAD	30 mm
Βάρος προϊόντος	0,026 kg
Αντίσταση σε δακτύλιο υψηλής πίεσης	7000000 Pa σε 55 °C, απόσταση 0.1 m
Μηχανική διάρκεια ζωής	10000000 cycles
Κωδικός σύνθεσης επαφών	M1 για <6 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη με ενσωματωμένο LED M2 για <6 επαφές με χρήση μονά και διπλά blocks σε μπροστινή στήριξη με ενσωματωμένο LED M6 για <2 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη με ενσωματωμένο LED και μετασχηματιστής M10 για <2 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη με ενσωματωμένο LED
Παρουσίαση συσκευής	Βασικά υποσυστήματα

### Περιβάλλον







Διεργασία προστασίας	TH
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-40...70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-40...70 °C
Κατηγορία υπέρτασης	Κατηγορία I συμμόρφωση με IEC 60536
Βαθμός προστασίας IP	IP66 συμμόρφωση με JIS C 4520 IP67 IP69 IP69K
NEMA βαθμός προστασίας	NEMA 4X NEMA 4X

Βαθμός προστασίας ΙΚ	ΙΚ βαθμός προστασίας 4IK06 συμμόρφωση με IEC 68-2-27
Πρότυπα	IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 IEC 60364-5-53 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-5 5 V JIS C8201-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος	CSA[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]BV[RETURN]>= 1 x 0.34 mm²[RETURN]DNV
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις	5 gn (f= 2...500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
Αντοχή σε κρούση	30 gn (διάρκεια = 18 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27 50 gn (διάρκεια = 11 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27

### Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	3,400 cm
Package 1 Length	5,400 cm
Package 1 Weight	26,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	4,500 cm
Package 2 Width	3,400 cm
Package 2 Length	26,500 cm
Package 2 Weight	133,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	8,490 kg

### Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 <a href="#">Δήλωση REACH</a>
REACH free of SVHC	Yes
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE)  <a href="#">Δήλωση RoHS EE</a>
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 <a href="#">Yes</a>
Κανονισμός RoHS Κίνας	 <a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a>
Περιβαλλοντικές αναφορές	 <a href="#">Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος</a>
Προφίλ κυκλικότητας	 <a href="#">Πληροφορίες Ολοκλήρωσης Κύκλου Ζωής</a>

### Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------