

ZB5AK1333

Harmony XB4 φωτιζόμενη κεφαλή επιλογικού διακόπτη Ø22 3 θέσεων - Πράσινο

Κύριος

Σειρά προϊόντος	Harmony XB5
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Κεφαλή φωτιζόμενου επιλογικού διακόπτη
Συμβατότητα προϊόντος	Ενιαίο LED
Σύντομο όνομα συσκευής	ZB5
Υλικό δακτυλίου	Σκούρο γκρι
Διάμετρος στήριξης	22 mm
Τύπος κεφαλής	Πρότυπο
Πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα	1
Σχήμα φωτιζόμενης κεφαλής	86/188/EEC
Τύπος χειριστηρίου	χωρίς επαναφορά
Προφίλ χειριστηρίου	Πράσινο κανονικό χειριστήριο
Πληροφορίες θέσης χειρισμού	3 θέσεις +/- 45°

Συμπληρωματικός

Συνολικό πλάτος CAD	29 mm
Συνολικό ύψος CAD	29 mm
Συνολικό βάθος CAD	43 mm
Βάρος προϊόντος	0,016 kg
Μηχανική διάρκεια ζωής	500000 cycles
Όνομα σταθμού	XALD 1...5 ανοίγματα XALK 2...5 ανοίγματα
Κωδικός σύνθεσης επαφών	M3 για <4 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη με ενσωματωμένο LED M6 για <2 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη με ενσωματωμένο LED και μετασχηματιστής M10 για <2 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη με ενσωματωμένο LED MF1 για <2 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη με ενσωματωμένο LED MR1 για <2 επαφές με χρήση μονά blocks σε πίσω στήριξη με ενσωματωμένο LED M4 για <4 επαφές με χρήση μονά και διπλά blocks σε μπροστινή στήριξη με ενσωματωμένο LED
Παρουσίαση συσκευής	Βασικό στοιχείο

Περιβάλλον





Διεργασία προστασίας	TH
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-40...70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-40...70 °C
Κατηγορία υπέρτασης	Κατηγορία II συμμόρφωση με IEC 60536
Βαθμός προστασίας IP	IP66 συμμόρφωση με JIS C 4520 IP67 IP69 IP69K
NEMA βαθμός προστασίας	NEMA 4X NEMA 4X

Αντίσταση σε δακτύλιο υψηλής πίεσης	7000000 Pa σε 55 °C, απόσταση 0.1 m
Βαθμός προστασίας ΙΚ	IK βαθμός προστασίας 4IK04 συμμόρφωση με IEC 50102
Πρότυπα	5 V EN/IEC 60947-5-1 IEC 60364-5-53 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος	GL[RETURN]BV[RETURN]CSA[RETURN]>= 1 x 0.34 mm²[RETURN]DNV[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις	5 gn (f= 2...500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
Αντοχή σε κρούση	30 gn (διάρκεια = 18 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27 50 gn (διάρκεια = 11 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	5,600 cm
Package 1 Length	5,900 cm
Package 1 Weight	23,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	5,500 cm
Package 2 Width	26,500 cm
Package 2 Length	3,300 cm
Package 2 Weight	116,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,160 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κανονισμός REACh	 Δήλωση REACh
REACh free of SVHC	Yes
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE)  Δήλωση RoHS EE
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------