

ZB5AL4

Harmony XB5 κεφαλή μπουτόν Ø22 με επαναφορά - Κόκκινο



Κύριος

Σειρά προϊόντος	Harmony XB5
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Κεφαλή για μη φωτιζόμενο μπουτόν
Σύντομο όνομα συσκευής	ZB5
Υλικό δακτυλίου	Σκούρο γκρι
Διάμετρος στήριξης	22 mm
Τύπος κεφαλής	Πρότυπο
Πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα	1
Σχήμα φωτιζόμενης κεφαλής	86/188/EEC
Τύπος χειριστηρίου	αυτόματη επαναφορά
Προφίλ χειριστηρίου	Κόκκινο που προεξέχει, χωρίς σήμανση

Συμπληρωματικός

Συνολικό πλάτος CAD	29 mm
Συνολικό ύψος CAD	29 mm
Συνολικό βάθος CAD	33 mm
Βάρος προϊόντος	0,019 kg
Μηχανική διάρκεια ζωής	10000000 cycles
Όνομα σταθμού	XALD 1...5 ανοίγματα XALK 2...5 ανοίγματα
Κωδικός σύνθεσης επαφών	C1 για <9 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη C2 για <9 επαφές με χρήση μονά και διπλά blocks σε μπροστινή στήριξη C11 για <3 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη C15 για <1 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη SF1 για <3 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη SR1 για <3 επαφές με χρήση μονά blocks σε πίσω στήριξη
Παρουσίαση συσκευής	Βασικό στοιχείο

Περιβάλλον







Διεργασία προστασίας	TH
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-40...70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-40...70 °C
Κατηγορία υπέρτασης	Κατηγορία II συμμόρφωση με IEC 60536
Βαθμός προστασίας IP	IP66 συμμόρφωση με JIS C 4520 IP67 IP69 IP69K
NEMA βαθμός προστασίας	NEMA 4X NEMA 4X
Αντίσταση σε δακτύλιο υψηλής πίεσης	7000000 Pa σε 55 °C, απόσταση 0.1 m
Βαθμός προστασίας IK	IK βαθμός προστασίας 4IK03 συμμόρφωση με IEC 50102

Πρότυπα	JIS C8201-5-1 5 V IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 IEC 60364-5-53 JIS C8201-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος	GL[RETURN]>= 1 x 0.34 mm ² [RETURN]DNV[RETURN]CSA[RETURN]LRQS (Lloyds register of shipping)[RETURN]BV
Αντοχή σε κρούση	30 gn (διάρκεια = 18 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27 50 gn (διάρκεια = 11 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις	5 gn (f= 2...500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	3,400 cm
Package 1 Length	5,400 cm
Package 1 Weight	18,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	300
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,869 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	2400
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	57,404 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
REACH free of SVHC	Yes
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE)  Δήλωση RoHS EE
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	 Πληροφορίες Ολοκλήρωσης Κύκλου Ζωής

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------