



Κύριος

Σειρά προϊόντος	Harmony XB5
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Κεφαλή ενδεικτικής λυχνίας
Συμβατότητα προϊόντος	Ενιαίο LED
Σύντομο όνομα συσκευής	ZB5
Υλικό δακτυλίου	Σκούρο γκρι
Διάμετρος στήριξης	22 mm
Τύπος κεφαλής	Πρότυπο
Πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα	1
Σχήμα φωτιζόμενης κεφαλής	86/188/EEC
Χρώμα κεφαλής ή φακού	Κόκκινο
Πρόσθετες πληροφορίες χειρισμού	Με απλό φακό

Συμπληρωματικός

Συνολικό πλάτος CAD	29 mm
Συνολικό ύψος CAD	29 mm
Συνολικό βάθος CAD	31 mm
Βάρος προϊόντος	0,017 kg
Όνομα σταθμού	XALD 1...5 ανοίγματα XALK 2...5 ανοίγματα
Κωδικός σύνθεσης επαφών	P1 σε μπροστινή στήριξη με ενσωματωμένο LED P2 σε μπροστινή στήριξη με ενσωματωμένο LED και μετασχηματιστής PF1 σε μπροστινή στήριξη με ενσωματωμένο LED PR1 σε πίσω στήριξη με ενσωματωμένο LED
Παρουσίαση συσκευής	Βασικό στοιχείο

Περιβάλλον





Διεργασία προστασίας	TH
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-40...70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-40...70 °C
Κατηγορία υπέρτασης	Κατηγορία II συμμόρφωση με IEC 60536
Βαθμός προστασίας IP	IP66 συμμόρφωση με JIS C 4520 IP67 συμμόρφωση με JIS C 4520 IP69 συμμόρφωση με JIS C 4520 IP69K συμμόρφωση με ISO 20653
NEMA βαθμός προστασίας	NEMA 4X NEMA 4X
Αντίσταση σε δακτύλιο υψηλής πίεσης	7000000 Pa σε 55 °C, απόσταση 0.1 m
Βαθμός προστασίας IK	IK βαθμός προστασίας 4IK05 συμμόρφωση με IEC 50102

Πρότυπα	IEC 60364-5-53 5 V IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις	5 gn (f= 2...500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
Αντοχή σε κρούση	30 gn (διάρκεια = 18 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27 50 gn (διάρκεια = 11 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	3,400 cm
Package 1 Length	5,400 cm
Package 1 Weight	16,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	300
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,263 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	2400
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	50,604 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
REACH free of SVHC	Yes
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE)  Δήλωση RoHS EE
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	 Πληροφορίες Ολοκλήρωσης Κύκλου Ζωής

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------