

ZB5AV053

Harmony XB5 κεφαλή ενδεικτικής λυχνίας Ø22
LED με διαφανές καπάκι - Πορτοκαλί



Κύριος

Σειρά προϊόντος	Harmony XB5
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Κεφαλή ενδεικτικής λυχνίας
Συμβατότητα προϊόντος	Ενιαίο LED
Σύντομο όνομα συσκευής	ZB5
Υλικό δακτυλίου	Σκούρο γκρι
Διάμετρος στήριξης	22 mm
Τύπος κεφαλής	Πρότυπο
Πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα	1
Σχήμα φωτιζόμενης κεφαλής	86/188/EEC
Χρώμα κεφαλής ή φακού	Κίτρινο
Πρόσθετες πληροφορίες χειρισμού	Με απλό φακό

Συμπληρωματικός

Συνολικό πλάτος CAD	29 mm
Συνολικό ύψος CAD	29 mm
Συνολικό βάθος CAD	31 mm
Βάρος προϊόντος	0,017 kg
Όνομα σταθμού	XALD 1...5 ανοίγματα XALK 2...5 ανοίγματα
Κωδικός σύνθεσης επαφών	P1 σε μπροστινή στήριξη με ενσωματωμένο LED P2 σε μπροστινή στήριξη με ενσωματωμένο LED και μετασχηματιστής PF1 σε μπροστινή στήριξη με ενσωματωμένο LED PR1 σε πίσω στήριξη με ενσωματωμένο LED
Παρουσίαση συσκευής	Βασικό στοιχείο

Περιβάλλον

Διεργασία προστασίας	TH
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-40...70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-40...70 °C
Κατηγορία υπέρτασης	Κατηγορία II συμμόρφωση με IEC 60536
Βαθμός προστασίας IP	IP66 συμμόρφωση με JIS C 4520 IP67 συμμόρφωση με JIS C 4520 IP69 συμμόρφωση με JIS C 4520 IP69K συμμόρφωση με ISO 20653
NEMA βαθμός προστασίας	NEMA 4X NEMA 4X
Αντίσταση σε δακτύλιο υψηλής πίεσης	7000000 Pa σε 55 °C, απόσταση 0.1 m
Βαθμός προστασίας IK	IK βαθμός προστασίας 4IK05 συμμόρφωση με IEC 50102

Πρότυπα	IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1 IEC 60364-5-53 IEC 60947-5-1 5 V JIS C8201-1
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις	5 gn (f= 2...500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
Αντοχή σε κρούση	30 gn (διάρκεια = 18 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27 50 gn (διάρκεια = 11 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	3,4 cm
Package 1 Length	5,4 cm
Package 1 Weight	16,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	300
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	5,32 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
REACH free of SVHC	Yes
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE) Δήλωση RoHS EE
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Πληροφορίες Ολοκλήρωσης Κύκλου Ζωής

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------