

ZB5AVM1

Harmony XB5 φωτιζόμενο σώμα ενδεικτικής
λυχνίας - LED 230...240V - Λευκό

Κύριος

Σειρά προϊόντος	Harmony XB5
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Πλήρης συνδυασμός σώματος/ενδεικτικής λυχνίας
Σύντομο όνομα συσκευής	ZB5
Υλικό κολάρου στήριξης	Πλαστικό
Πώληση σε αδιάκριτη ποσότητα	1
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτες βίδας, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ με ακροδέκτη καλωδίου συμμόρφωση με IEC 60947-1 Ακροδέκτες βίδας, $\geq 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$ χωρίς ακροδέκτη καλωδίου συμμόρφωση με IEC 60947-1
Πηγή φωτεινότητας	Ενιαίο LED
Βάση λαμπτήρα	Ενσωματωμένο LED
Χρώμα πηγής φωτός	Λευκό

Συμπληρωματικός

Συνολικό πλάτος CAD	30 mm
Συνολικό ύψος CAD	42 mm
Συνολικό βάθος CAD	32 mm
Περιγραφή ακροδεκτών ISO n°1	(X1-X2)PL
Βάρος προϊόντος	0,022 kg
Ροπή σύσφιξης	0,8...1,2 N.m συμμόρφωση με IEC 60947-1
Σχήμα κεφαλής βίδας	25 gn συμβατό με Philips no 1 κατσαβίδι 25 gn συμβατό με rozidriv No 1 κατσαβίδι 30 gn συμβατό με επίπεδο Ø 4 mm κατσαβίδι 30 gn συμβατό με επίπεδο Ø 5.5 mm κατσαβίδι
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	600 V (βαθμός ρύπανσης 3) συμμόρφωση με IEC 60947-1
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-1
Τύπος σηματοδότησης	IEC 55011
[Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας	230...240 V 220...260 V σε 50/60 Hz
Όρια τάσης τροφοδοσίας	195...264 V 220...260 V
Κατανάλωση ρεύματος	14 mA
Διάρκεια ζωής	100000 h at rated τάση and 25 °C
Αντοχή σε αιχμή	1 kV συμμόρφωση με IEC 61000-4-5
Παρουσίαση συσκευής	Βασικά υποσυστήματα

Περιβάλλον




Διεργασία προστασίας	TH
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-40...70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-40...70 °C
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία	Κατηγορία II συμμόρφωση με IEC 60536
Πρότυπα	JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 IEC 60364-5-53 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 5 V JIS C8201-1

Πιστοποιήσεις προϊόντος	BV[RETURN]DNV[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping) [RETURN]CSA[RETURN]GL[RETURN]>= 1 x 0.34 mm ²
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις	5 gn (f= 2...500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
Αντοχή σε κρούση	30 gn (διάρκεια = 18 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27 50 gn (διάρκεια = 11 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
Αντίσταση σε μεταβατικά ρεύματα	2 kV συμμόρφωση με IEC 61000-4-5
Αντίσταση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία	10 V/m συμμόρφωση με IEC 61000-4-3
Αντίσταση σε ηλεκτροστατικό φορτίο	6 KV στην επαφή (σε μεταλλικά μέρη) συμμόρφωση με IEC 61000-2-6 8 kV στον αέρα (σε μονωμένα μέρη) συμμόρφωση με IEC 61000-2-6
Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές	Κατηγορία B συμμόρφωση με IEC 55011

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,600 cm
Package 1 Width	3,400 cm
Package 1 Length	5,400 cm
Package 1 Weight	20,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	200
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,540 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1600
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	49,964 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------