

ZB5AZ104

Harmony XB5 στοιχείο μονής επαφής με σώμα/
κολάρο στήριξης 2NC - ακροδέκτες βίδας



Κύριος

Σειρά προϊόντος	Harmony XB5
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Πλήρης συνδυασμός σώματος/επαφών
Σύντομο όνομα συσκευής	ZB5
Υλικό κολάρου στήριξης	Πλαστικό
Πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα	1
Τύπος κεφαλής	Πρότυπο
Σύνθεση και τύπος επαφών	2 NC
Λειτουργία επαφής	Καθυστερημένης διακοπής
Τύπος στοιχείου επαφών	Μονά
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτες βίδας, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ με ακροδέκτη καλωδίου συμμόρφωση με IEC 60947-1 Ακροδέκτες βίδας, $\geq 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$ χωρίς ακροδέκτη καλωδίου συμμόρφωση με IEC 60947-1

Συμπληρωματικός

Συνολικό πλάτος CAD	30 mm
Συνολικό ύψος CAD	42 mm
Συνολικό βάθος CAD	32 mm
Περιγραφή ακροδεκτών ISO n°1	(11-12)NC
Σύνθεση συσκευής	Σώμα Κολάρο στήριξης
Χρήση επαφών	Standard επαφές
Θετικό άνοιγμα	Με συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 appendix K
Διαδρομή λειτουργίας	1,5 Mm (αλλαγή ηλεκτρικής κατάστασης NC) 4,3 mm (συνολική διαδρομή)
Μηχανική διάρκεια ζωής	10000000 cycles
Ροπή σύσφιξης	0,8...1,2 N.m συμμόρφωση με IEC 60947-1
Σχήμα κεφαλής βίδας	25 gn συμβατό με Philips no 1 κατσαβίδι 25 gn συμβατό με rozidriv No 1 κατσαβίδι 30 gn συμβατό με επίπεδο $\varnothing 4$ mm κατσαβίδι 30 gn συμβατό με επίπεδο $\varnothing 5.5$ mm κατσαβίδι
Υλικό επαφών	Κράμα αργύρου (Ag/Ni)
Προστασία βραχυκυκλώματος	10 A φυσίγγιο τύπος gG συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
[Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα	10 A συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	600 V (βαθμός ρύπανσης 3) συμμόρφωση με IEC 60947-1
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-1
[Ie] ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας	3 A σε 240 V, AC-15, A600 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 6 A σε 120 V, AC-15, A600 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 0,1 A σε 600 V, DC-13, Q600 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 0,27 A σε 250 V, DC-13, Q600 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 0,55 A σε 125 V, DC-13, Q600 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 1,2 A σε 600 V, AC-15, A600 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1

Ηλεκτρική αντοχή	1000000 Cycles, AC-15, 2 A σε 300 V, αριθμός κύκλων λειτουργίας <3600 cyc/h, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με 50 Hz 1000000 Cycles, AC-15, 3 A σε 120 V, αριθμός κύκλων λειτουργίας <3600 cyc/h, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με 50 Hz 1000000 Cycles, AC-15, 4 A σε 24 V, αριθμός κύκλων λειτουργίας <3600 cyc/h, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με 50 Hz 1000000 Cycles, DC-13, 0,2 A σε 110 V, αριθμός κύκλων λειτουργίας <3600 cyc/h, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με 50 Hz 1000000 cycles, DC-13, 0,5 A σε 24 V, αριθμός κύκλων λειτουργίας <3600 cyc/h, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με 50 Hz
Ηλεκτρική αξιοπιστία	$\Lambda < 10\text{exp}(-6)$ σε 5 V, 1 mA σε καθαρό περιβάλλον συμμόρφωση με IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\text{exp}(-8)$ σε 17 V, 5 mA σε καθαρό περιβάλλον συμμόρφωση με IEC 60947-5-4
Παρουσίαση συσκευής	Βασικά υποσυστήματα

Περιβάλλον

Διεργασία προστασίας	TH
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-40...70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-40...70 °C
Βαθμός προστασίας IP	IP20 συμμόρφωση με JIS C 4520
Πρότυπα	IEC 60947-5-4 5 V JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60364-5-53 JIS C8201-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος	LROS (Lloyds register of shipping) [RETURN]UL[RETURN]DNV[RETURN]GL[RETURN]BV[RETURN]CSA
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις	5 gn (f= 2...500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
Αντοχή σε κρούση	30 gn (διάρκεια = 18 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27 50 gn (διάρκεια = 11 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	3,400 cm
Package 1 Length	5,400 cm
Package 1 Weight	29,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	4,500 cm
Package 2 Width	3,400 cm
Package 2 Length	26,500 cm
Package 2 Weight	146,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,240 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	📄 Δήλωση REACH
Χωρίς SVHC κατά REACH	Ναι
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE) 📄 Δήλωση RoHS EE
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	📄 Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	📄 Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές	📄 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	📄 Πληροφορίες Ολοκλήρωσης Κύκλου Ζωής
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------