

ZBE1025

Harmony XB4 στοιχείο μονής επαφής για κεφαλή Ø22 1NO με ακροδέκτες ελάσματος



Κύριος

Σειρά προϊόντος	Harmony XB5 Harmony XB4
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Στοιχείο επαφών
Σύντομο όνομα συσκευής	ZBE
Πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα	5
Βαθμός προστασίας IP	IP20 συμμόρφωση με JIS C 4520
Λειτουργία επαφής	Καθυστερημένης διακοπής
Τύπος στοιχείου επαφών	Μονά
Χρήση επαφών	Standard επαφές
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Πίεσης, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ με άκρο καλωδίου συμμόρφωση με IEC 60947-1 Πίεσης, $\geq 1 \times 0.34 \text{ mm}^2$ χωρίς σύρμα και φερίττη συμμόρφωση με IEC 60947-1

Συμπληρωματικός

Συνολικό πλάτος CAD	34,3 mm
Συνολικό ύψος CAD	14,8 mm
Συνολικό βάθος CAD	9,8 mm
Βάρος προϊόντος	0,005 kg
Σύνθεση και τύπος επαφών	1 NC
Θετικό άνοιγμα	Με συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 appendix K
Διαδρομή λειτουργίας	1,217 Mm (αλλαγή ηλεκτρικής κατάστασης NC) 4,3 mm (συνολική διαδρομή)
Δύναμη λειτουργίας	2,25 N αλλαγή ηλεκτρικής κατάστασης NC
Μηχανική διάρκεια ζωής	10000000 cycles
Υλικό επαφών	Κράμα αργύρου (Ag/Ni)
Προστασία βραχυκυκλώματος	10 A φυσίγγιο τύπος gG συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
[Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα	10 A συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	300 V (βαθμός ρύπανσης 3) συμμόρφωση με IEC 60947-1
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	4 kV συμμόρφωση με IEC 60947-1
[Ie] ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας	6 A σε 120 V, AC-15, A300 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 3 A σε 240 V, AC-15, A300 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 0,55 A σε 125 V, DC-13, Q300 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 0,27 A σε 250 V, DC-13, Q300 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
Τοποθέτηση μπλοκ	Μπροστινή στήριξη
Παρουσίαση συσκευής	Βασικό στοιχείο





Περιβάλλον

Διεργασία προστασίας	TH
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-40...70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-40...70 °C
Πρότυπα	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-5 UL 60947-1 UL 60947-5-1 UL 60947-5-5 UL 1059 UL 486E CSA C22.2 No 60947-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 CSA C22.2 No 158 CSA C22.2 No 65 IACS E10
Πιστοποιήσεις προϊόντος	BV[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]EAC[RETURN]IECEE CB Scheme[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]DNV-GL[RETURN]CSA
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις	5 gn (f= 10...500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6 25 mm peak to peak (f= 2...10 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
Αντοχή σε κρούση	25 gn (διάρκεια = 6 ms) για 1000 κρούσεις σε κάθε άξονα συμμόρφωση με IEC 60068-2-27 30 gn (διάρκεια = 18 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27 50 gn (διάρκεια = 11 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	3,000 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	10,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	5,600 cm
Package 2 Width	4,400 cm
Package 2 Length	5,400 cm
Package 2 Weight	43,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	320
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,740 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh	 Δήλωση REACh
REACh free of SVHC	Yes
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE)  Δήλωση RoHS EE
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας

Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Πληροφορίες Ολοκλήρωσης Κύκλου Ζωής
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------