

## ZD4PA24

Harmony XB4 κεφαλή για joystick χειριστήριο  
Ø22- 4 κατευθύνσεων



### Κύριος

Σειρά προϊόντος	Harmony XB4
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Κεφαλή για joystick
Σύντομο όνομα συσκευής	ZB4
Υλικό δακτυλίου	Επιχρωμιωμένο μέταλλο
Διάμετρος στήριξης	22 mm
Πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα	1
Σχήμα φωτιζόμενης κεφαλής	86/188/EEC
Τύπος χειριστηρίου	Στη θέση 0 αυτόματη επαναφορά
Προφίλ χειριστηρίου	με άξονα 54 mm
Πληροφορίες κατεύθυνσης χειρισμού	4 κατευθύνσεις

### Συμπληρωματικός

Βάρος προϊόντος	0,022 kg
Αντίσταση σε δακτύλιο υψηλής πίεσης	7000000 Pa σε 55 °C, απόσταση 0.1 m
Πληροφορίες θέσης χειρισμού	5 θέσεις
Μηχανική διάρκεια ζωής	1000000 cycles
Παρουσίαση συσκευής	Βασικό στοιχείο




### Περιβάλλον

Διεργασία προστασίας	TH
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-40...70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-25...70 °C
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία	Κατηγορία I συμμόρφωση με IEC 60536
Βαθμός προστασίας IP	IP66 συμμόρφωση με JIS C 4520
NEMA βαθμός προστασίας	NEMA 4X NEMA 4X
Βαθμός προστασίας IK	IK βαθμός προστασίας 4IK03 συμμόρφωση με IEC 50102
Πρότυπα	EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-1 5 V JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 IEC 60364-5-53 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος	CSA[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping) [RETURN]GL[RETURN]BV[RETURN]>= 1 x 0.34 mm <sup>2</sup> [RETURN]DNV
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις	5 gn (f= 2...500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
Αντοχή σε κρούση	30 gn (διάρκεια = 18 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27 50 gn (διάρκεια = 11 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27

## Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	5,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	60,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,444 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	800
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	59,552 kg

## Βιωσιμότητα προσφοράς

Κανονισμός REACH	 <a href="#">Δήλωση REACH</a>
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE)
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	 <a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a>
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	 <a href="#">Ναι</a>
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

## Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------