



Fő jellemzők

Termékcsalád	Prisma
Termékválaszték	Prisma GX
Termék vagy alkatrész típusa	Ajtó
Termékcsalád kompatibilitása	Prisma Prisma iPM L kábelcsatorna
Tartozék	Ajtó Fogantyú Biztonsági kulcs (405 kulcs) Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni 2 csuklópánt
Type of door	Teli
IP védettség szint	IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel IP30 ajtó nélkül IP40 Ajtóval IP41 ajtóval és esővédő tetővel

Kiegészítő jellemzők

Installation description	Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Ajtó nyitási oldal	Megfordítható
Reteszek száma	2
Door opening angle	130°
Függoleges modulok (50 mm) száma	24
Szekrény anyaga	Kezelő (rotációs hajtás): poliamid Keret: kezelt acéllemez
Mennyiség készletenként	1 darab
Magasság	1230 mm
Szélesség	300 mm
Mélység	33 mm
Nettó súly	4,4 kg
Felületkezelés	Egyenletes Matt
Szín	Fehér (RAL 9001)

Környezet

IK védettség fok	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Szabványok	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,500 cm
1. csomag szélessége	33,500 cm
1. csomag hossza	127,000 cm
1. csomag súlya	5,700 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 2. csomagban	30
2. csomag magassága	97,500 cm

2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	127,000 cm
2. csomag súlya	183,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja