



Fő jellemzők

Termékcsalád	Prisma
Termékválaszték	Prisma GX
Termék vagy alkatrész típusa	Ajtó
Termékcsalád kompatibilitása	Prisma Prisma iPM L kábelcsatorna
Tartozék	Ajtó Fogantyú Biztonsági kulcs (405 kulcs) Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni 3 csuklópánt
Type of door	Átlátszó
IP védettségi szint	IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel IP30 ajtó nélkül IP40 Ajtóval IP41 ajtóval és esővédő tetővel

Kiegészítő jellemzők

Installation description	Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Ajtó nyitási oldal	Megfordítható
Reteszek száma	3
Door opening angle	130°
Függoleges modulok (50 mm) száma	33
Szekrény anyaga	Kezelő (rotációs hajtás): poliamid Üveg Keret: kezelt acéllemez
Mennyiség készletenként	1 darab
Magasság	1830 mm
Szélesség	300 mm
Mélység	36 mm
Nettó súly	7,12 kg
Anyag	Üveg
Felületkezelés	Matt Egyenletes
Szín	Fehér (RAL 9001)

Környezet

IK védettségi fok	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Szabványok	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,500 cm
1. csomag szélessége	33,000 cm
1. csomag hossza	171,500 cm
1. csomag súlya	7,120 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL

Egységek száma 2. csomagban	15
2.csomag magassága	47,500 cm
2. csomag szélessége	200,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	106,800 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja