



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termék neve	Mureva szekrény
Termék vagy alkatrész típusa	Időjárásálló szekrény
Szekrény típusa	Többfunkciós szekrény áramellátáshoz
Szerelőlemez leírás	Kivágásokkal

### Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Felület
9 mm-es osztások	24
18 mm-es modulok száma soronként	12
Összesen 18 mm-es modulok	12
A vízszintes sorok száma	1
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály Kettős szigetelés
Mellső burkolat típusa	Átlátszó
Teljesítmény disszipáció W-ban	23 W
[In] névleges áram	63 A
A sín típusa	DIN
Előre kivágott PG ISO száma	17
Reteselési opciók leírása	Opcionális billentyűzés
Szekrény anyaga	Burkolat: önkioltó polimer
Nettó súly	2 kg
Szélesség	340 mm
Magasság	335 mm
Mélység	160 mm
Belső mélység	91 mm
Szín	Ajtó: ibolya Szekrény: világosszürke (RAL 7035)





### Környezet

Szabványok	IEC 61439-3 IEC 60695-2-1 EN 62262 EN 50263 IEC 60670
Tűzellenállási képesség	650 °C megfelel IEC 60695-2-1
IP védettség szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK09 megfelel EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010 Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
Túlfeszültség kategória	II
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...40 °C

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	16,8 cm
1. csomag szélessége	34,5 cm
1. csomag hossza	36,0 cm
1. csomag súlya	2,122 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	36
2. csomag magassága	80,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	88,392 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 <a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	 <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék
Minimum percentage of recycled plastic content	26

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------