



Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Készülék rövid neve	l'clac
Termék vagy alkatrész típusa	Voltmérő
Termékcsalád kompatibilitása	Prisma Prisma P ajtó Prisma Prisma iPM L ajtó
Skála	0-600 V
Hálózat típusa	AC 50/60 Hz
Rögzítés	DIN sín

Kiegészítő jellemzők

Mérés típusa	Feszültség
[Us] névleges betáplálási feszültség	230 AC -50/60 Hz
Fogyasztás [VA]	0,3 VA
Teljesítményigény VA-ban	0,3 VA
9 mm-es osztások	4
Szélesség	36 mm
Magasság	87 mm
Mélység	65 mm
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok 2 kábel 2,5 mm ²

Környezet

Szabványok	IEC 61000-4-11 IEC 60068 IEC 61010-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...50 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,0 cm
1. csomag szélessége	8,0 cm
1. csomag hossza	9,2 cm
1. csomag súlya	178,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	36
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	6,95 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------