



### Fő jellemzők

Termékválaszték	P25M
Termékcsalád	Acti9
Termék neve	Pack
Termék vagy alkatrész típusa	Kismegszakító
Készülék rövid neve	P25M
Készülék alkalmazás	Motor
Pólusok megnevezése	3P
Védett pólusok száma	3
[In] névleges áram	4 A
Hálózat típusa	AC
Kioldógység technológia	Termikus-mágneses
Görbe	L
Megszakítási kapacitás	3 kA Icu -6 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória	AC-3e megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel IEC 60947-2

### Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	440 V AC 50/60 Hz 230...240 V AC 50/60 Hz 400...440 V AC 50/60 Hz 500 V AC 50/60 Hz 6 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldási korlát	12 x In
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség	2,25 kA megfelel EN/IEC 60947-3 - 6 V AC 50/60 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség	690 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlő típusa	Kézi kioldási teszt Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
Szerelési mód	Klípszes
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások	5
Magasság	89 mm
Szélesség	45 mm
Mélység	70 mm
Nettó súly	0,26 kg
Elektromos élettartam	AC-3e: 100000 ciklus AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Lakotási lehetőség	Zárható
Reteselési opciók leírása	Beépített zár
Csatlakozás típusa	ClampTite csatlakozó2 kábel 1...6 mm <sup>2</sup> merev ClampTite csatlakozó2 kábel 1...6 mm <sup>2</sup> rugalmas
Meghúzási nyomaték	1,7 N.m
Szivárgóáram-védelem	Nincs

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességeire vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.




## Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	CEBEC[RETURN]SEMKO[RETURN]Dentori T-mark[RETURN]FIMKO[RETURN]NEMKO
Túlfeszültség kategória	III
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 60947-2
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Működési magasság	2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,000 cm
1. csomag szélessége	8,500 cm
1.csomag hossza	9,500 cm
1. csomag súlya	259,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	24
2.csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	6,455 kg

## Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	
RoHS korlátozás alóli kivétel	
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------