



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Termékcsalád | PratiKa |
| Termék vagy alkatrész típusa | Figyelmeztető címke |
| Készülék rövid neve | PratiKa Unika aljzat |
| Aljzat, foglalat kategória | Törpefeszültség |
| Pólusok megnevezése | 2P |
| Hálózat típusa | AC |
| Aljzat szabványa | Ipari |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|--|--|
| Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája | Közvetlen |
| [In] névleges áram | 32 A |
| [Ue] névleges üzemi feszültség | 40.8...57.6 V |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| A másodlagos ékhorony irányú óramutató járásával egyező irányú pozíció | 12 h |
| Aljzat, foglalat anyaga | Burkolat: önkioltó műszaki polimer |
| Érintkezők anyaga | Banándugók: rozsdamentes acél A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz Rugók: rozsdamentes acél |
| Csatlakozások - bekötési pontok | Rögzített csavarok, teljesen meglazulva |
| Kábel keresztmetszete | 4...10 mm ² |
| Kábel külső átmérője | 6...23 mm |
| Kábelbemenet | Kábelcsatorna |
| Menet típusa | Pg 21 |
| Nettó súly | 0,185 kg |
| Magasság | 72 mm |
| Szélesség | 72 mm |
| Mélység | 172 mm |
| Szín | Szürke (RAL 7035) |
| Feszültség színe | Fehér |




Környezet

| | |
|---|---|
| Szabványok | IEC 60309-2 IEC 60309-2 |
| IP védettségi fok | IP44 conforming to MSZ EN 60529 |
| IK védettségi fok | IK08 conforming to EN 62262 |
| Tűzellenállási képesség | 850 °C megfelel IEC 60695-2-1 |
| Relatív páratartalom | 50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C |
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | 35 °C (86400 s) -25...40 °C |

Csomagolási egység

| | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 7,2 cm |
| 1. csomag szélessége | 7,2 cm |
| 1. csomag hossza | 17,2 cm |
| 1. csomag súlya | 170 g |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|--|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet |  REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet |  Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen |
| Körkörösségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|