



Fő jellemzők

Termékválaszték	Advantys FTB
Termék vagy alkatrész típusa	IP67 passzív elágazó doboz
Csatornák száma	8
Villamos csatlakozás	1 csatlakozódugó M23 19-lábú 8 csatlakozóhüvely M12 5-lábú
LED állapota	1 LED (zöld) betáp ON 1 LED csatornánként (sárga) csatornaállapot (CH00)

Kiegészítő jellemzők

Utak száma	16 utas
Ue névleges üzemi feszültség	24 Veff DC elkülönítetlen
Áram csatornánként	4 A
Szigetelés csoport	3-as kategória megfelel VDE 0110, C csoport
Működési helyzet	Tetszőleges pozíció
Rögzítési mód	Mágneses
Érintkező ellenállás	5000 µOhm
Közösített áram	16 A 1 mm ² 12 A 0,75 mm ²
Közös vezetékek szeparálása	Nincs
Nettó súly	0,14 kg

Környezet

IP védettség fok	IP671 conforming to IEC 529 A,B,C,D csoport
Terméktanúsítványok	cULus 508
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-20...80 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Rezgési ellenállás	0.33 gn (f= 57...150 Hz) megfelel IEC 68-2-6 Fc teszt
Ütésállóság	35 gn esetén 11 ms megfelel EN 692

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,5 cm
1. csomag szélessége	5,7 cm
1. csomag hossza	15,5 cm
1. csomag súlya	168,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	60
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	11,108 kg


Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.


Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions



Wiring Diagram



Item	M23 connector contact
1/4	15
1/2	7
2/4	5
2/2	4
3/4	16
3/2	8
4/4	3
4/2	14
5/4	17
5/2	9
6/4	2
6/2	13
7/4	11
7/2	10
8/4	1
8/2	18
1, 3, 5 & 7/1	19
2, 4, 6 & 8/1	19
1, 3, 5 & 7/3	6
2, 4, 6 & 8/3	6
1...8/5	12

M23 Connector

