



Fő jellemzők

Termékválaszték	Advantys Telefast ABE7
Termék vagy alkatrész típusa	Dugaszolható szilárd állapotú relé
Relé típusa	Bemeneti relé
Minimum ordered quantity	4 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Válaszidő	≤ 20 ms 0 állapotból 1-be bemenet esetén ≤ 20 ms 1 állapotból 0-ba bemenet esetén
Szélesség osztás méret	12 mm
Termék kompatibilitása	ABE7P16F310 ABE7P16F310E ABE7P16F312
Diszkrét bemeneti feszültség	115...127 V AC 50/60 Hz
Diszkrét kimeneti feszültség	5...24 V DC
Szélesség	12,5 mm
Nettó súly	0,014 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,400 cm
1. csomag szélessége	3,200 cm
1. csomag hossza	4,500 cm
1. csomag súlya	11,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	5,000 cm
2. csomag szélessége	5,100 cm
2. csomag hossza	6,500 cm
2. csomag súlya	53,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 3. csomagban	128
3. csomag magassága	15,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	2,040 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Internal Wiring Diagram

