



## Fő jellemzők

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Termékválaszték              | Advantys Telefast ABE7             |
| Termék vagy alkatrész típusa | Dugaszolható szilárd állapotú relé |
| Relé típusa                  | Bemeneti relé                      |
| Minimum ordered quantity     | 4 darabos készlet                  |

## Kiegészítő jellemzők

|                              |                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Válaszidő                    | $\leq 20$ ms 0 állapotból 1-be bemenet esetén<br>$\leq 20$ ms 1 állapotból 0-ba bemenet esetén |
| Szélesség osztás méret       | 12 mm                                                                                          |
| Termék kompatibilitása       | ABE7P16F310E<br>ABE7P16F312<br>ABE7P16F310                                                     |
| Diszkrét bemeneti feszültség | 230...240 V AC 50/60 Hz                                                                        |
| Diszkrét kimeneti feszültség | 5...24 V DC                                                                                    |
| Nettó súly                   | 0,014 kg                                                                                       |

## Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 5,0 cm   |
| 1. csomag szélessége                 | 5,2 cm   |
| 1. csomag hossza                     | 6,5 cm   |
| 1. csomag súlya                      | 13,0 g   |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 4        |
| 2. csomag magassága                  | 5,0 cm   |
| 2. csomag szélessége                 | 5,2 cm   |
| 2. csomag hossza                     | 6,5 cm   |
| 2. csomag súlya                      | 52,0 g   |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S01      |
| Egységek száma 3. csomagban          | 64       |
| 3. csomag magassága                  | 15,0 cm  |
| 3. csomag szélessége                 | 15,0 cm  |
| 3. csomag hossza                     | 40,0 cm  |
| 3. csomag súlya                      | 1,045 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                           |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>            |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                        |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                           |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>       |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                         |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a> |
| Körkörösségi profil           | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                          |
| PVC-mentes                    | Igen                                                                                                                           |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

## Internal Wiring Diagram

