




Fő jellemzők

Termékválaszték	Advantys Telefast ABE7
Termék vagy alkatrész típusa	Dugaszolható szilárd állapotú relé
Relé típusa	Kimeneti relé
Minimum ordered quantity	4 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Válaszidő	$\leq 0,1$ ms 0 állapotból 1-be bemenet esetén $\leq 0,6$ ms 1 állapotból 0-ba bemenet esetén
Szélesség osztás méret	10 mm
Termék kompatibilitása	ABE7P16T214 ABE7P16T215 ABE7P16T212 ABE7P16T210
Diszkrét bemeneti feszültség	24 V DC
Diszkrét kimeneti feszültség	5...48 V DC
Diszkrét kimeneti áram	500 mA
Áramerősség garantált 0 állapot	0.4 mA DC
Áramerősség garantált 1 állapot	2.9 mA DC
Feszültségállapot 0 garantálva	3.8 V DC
Feszültségállapot 1 garantálva	18.6 V DC
Nettó súly	0,016 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,500 cm
1. csomag szélessége	4,400 cm
1. csomag hossza	6,000 cm
1. csomag súlya	6,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	3,500 cm
2. csomag szélessége	4,400 cm
2. csomag hossza	6,000 cm
2. csomag súlya	29,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 3. csomagban	128
3. csomag magassága	15,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm

3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	1,165 kg


Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Internal Wiring Diagram



Temperature Derating Curves

