



Fő jellemzők

Termékválaszték	Advantys Telefast ABE7
Termék vagy alkatrész típusa	Dugaszolható szilárd állapotú relé
Relé típusa	Kimeneti relé
Minimum ordered quantity	4 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Válaszidő	$\leq 0,1$ ms 0 állapotból 1-be bemenet esetén $\leq 0,6$ ms 1 állapotból 0-ba bemenet esetén
Szélesség osztás méret	12 mm
Termék kompatibilitása	ABE7R16T332 ABE7P16T330E ABE7P16T330 ABE7P16T318 ABE7R16T330 ABE7P16T334 ABE7P16T318E
Diszkrét bemeneti feszültség	24 V DC
Diszkrét kimeneti feszültség	5...48 V DC
Diszkrét kimeneti áram	1500 mA
Áramerősség garantált 0 állapot	0.4 mA DC
Áramerősség garantált 1 állapot	2.9 mA DC
Feszültségállapot 0 garantálva	3.8 V DC
Feszültségállapot 1 garantálva	18.6 V DC
Nettó súly	0,016 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,0 cm
1. csomag szélessége	5,2 cm
1. csomag hossza	6,5 cm
1. csomag súlya	15,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	5,0 cm
2. csomag szélessége	5,2 cm
2. csomag hossza	6,5 cm
2. csomag súlya	61,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	64
3. csomag magassága	15,0 cm

3. csomag szélessége	15,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	1,198 kg


Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Internal Wiring Diagram



Temperature Derating Curves

