



Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termék neve	HK
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített része
Pólusok megnevezése	1P+N
[I _{th}] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	25 A
I ² t gerjesztéskor	200000 A ² .s
Kábelek száma	2 kábele(ek) 4 mm ² -105 °C
Szélesség	54 mm
Magasság	190 mm
Mélység	61 mm

Kiegészítő jellemzők

[Ui] névleges szigetelési feszültség	690 V megfelel IEC 60439-1
Elektromos csatlakozás	AS-Interface csatlakozó
9 mm-es osztások	6
Nettó súly	0,23 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60439-1
Terméktanúsítványok	DNV-GL[RETURN]UL-Aex[RETURN]CSA-Ex[RETURN]LROS (függőben)

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,5 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hossza	22,0 cm
1. csomag súlya	357,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	4,052 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen

Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------