



Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termék neve	HK
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített része
Pólusok megnevezése	3P
[I _{th}] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	25 A
I ² t gerjesztéskor	200000 A ² .s
Kábelek száma	3 kábele(ek) 4 mm ² -105 °C
Szélesség	54 mm
Magasság	105 mm
Mélység	61 mm

Kiegészítő jellemzők

[Ui] névleges szigetelési feszültség	690 V megfelel IEC 60439-1
9 mm-es osztások	6
Nettó súly	0,145 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60439-1
Terméktanúsítványok	DNV-GL[RETURN]LROS (függőben)[RETURN]UL-Aex[RETURN]CSA-Ex

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,500 cm
1. csomag szélessége	13,500 cm
1. csomag hossza	7,500 cm
1. csomag súlya	222,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	40
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	9,496 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	320
3. csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	60,000 cm
3. csomag hossza	80,000 cm
3. csomag súlya	85,884 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------