



### Fő jellemzők

|  |  |
|--|--|
| Termékcsalád                               | Linergy  |
| Termék neve                                | FT   |
| Készülék rövid neve                        | GV1K   |
| Termék vagy alkatrész típusa               | Sorkapcsos csatlakozó                            |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória | Csatlakozó tartozék                              |
| Pólusok megnevezése                        | 3P   |
| Tartománykompatibilitás                    | TeSys GV3<br>TeSys Deca<br>TeSys UA<br>TeSys LS1 |

### Kiegészítő jellemzők

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| [Ie] névleges üzemi áram             | 63 A   |
| Szerelési hely                       | Felső  |
| IP védettségi fok                    | IP20 conforming to MSZ EN 60529  |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség | 690 V megfelel IEC 60947-1   |
| Csatlakozás típusa                   | Csavaros csatlakozás 1 tömör AWG 4...350 kcmil<br>Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5...16 mm <sup>2</sup> rugalmas kábelvéggel<br>Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5...16 mm <sup>2</sup> rugalmas nélkül<br>Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5...25 mm <sup>2</sup> tömör<br>Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5...4 mm <sup>2</sup> rugalmas kábelvéggel<br>Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5...6 mm <sup>2</sup> tömör<br>Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5...4 mm <sup>2</sup> rugalmas nélkül<br>Csavaros csatlakozás 1 rugalmas AWG 4...350 kcmil |
| Meghúzási nyomaték                   | 1,7 N.M - mellett csavaros csatlakozás<br>2,2 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül  |
| Nettó súly                           | 0,04 kg  |

### Környezet

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Terméktanúsítványok | CE[RETURN]UKR |
|---------------------|---------------|

### Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 4 cm     |
| 1. csomag szélessége                 | 5 cm     |
| 1. csomag hossza                     | 5,5 cm   |
| 1. csomag súlya                      | 48 g     |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S02      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 70       |
| 2. csomag magassága                  | 15 cm    |
| 2. csomag szélessége                 | 30 cm    |
| 2. csomag hossza                     | 40 cm    |
| 2. csomag súlya                      | 3,678 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P06      |
| Egységek száma 3. csomagban          | 1120     |
| 3. csomag magassága                  | 77 cm    |
| 3. csomag szélessége                 | 80 cm    |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 3. csomag hossza | 60 cm    |
| 3. csomag súlya  | 68,18 kg |

### Kínálat fenntarthatósága

|  |  |
|--|--|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                   |
| REACH rendelet   | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                      |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen   |
| EU RoHS irányelv   | Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>          |
| Mérgező nehézfémektől mentes                                   | Igen   |
| Higanymentes   | Igen   |
| Kínai RoHS rendelet  | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                 |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>                                   |
| Környezetvédelmi közzététel                                    | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>           |
| Körköröségi profil   | <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a> |

### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|