



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék neve	GV3 LE
Termék vagy alkatrész típusa	Gombafejes nyomógomb
Készülék rövid neve	GV2L
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szekerény tartozék

Kiegészítő jellemzők

Termék kompatibilitása	GV2MP LE1GVMEK GV2MC
Kezelő típusa	Reteselés elfordítva kiold
Átmérő	40 mm
Reteselési opciók leírása	Lakat OFF helyzetben
Tartozék	1 IP55 tömítőkészlet
Magasság	48 mm
Szélesség	73 mm
Nettó súly	0,12 kg
Szín	Piros

Környezet

IP védettségi fok	IP55
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,000 cm
1. csomag szélessége	9,000 cm
1. csomag hossza	7,500 cm
1. csomag súlya	140,900 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	15
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	2,450 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------