



### Fő jellemzők

|                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                     | PrismaSeT                                                                       |
| Termékválaszték                  | PrismaSeT G                                                                     |
| Termék vagy alkatrész típusa     | Szekrény                                                                        |
| Készülék alkalmazás              | 24V fan coil                                                                    |
| Szekrény típusa                  | Funkcionális szekrény konfigurációtól függő<br>Fém szekrény<br>Indoor enclosure |
| Szekrény/mező leírás             | Fali szekrény - szélesség 600 mm                                                |
| Készlet összeállítás             | Uprights<br>Rear plate<br>2 side panel<br>Top plate<br>Bottom plate             |
| További információ               | Egymás mellé és egymás tetejére illeszthetők                                    |
| Type of front plate              | Nélkül külön kell rendelni                                                      |
| Függőleges modulok (50 mm) száma | 21                                                                              |
| 18 mm-es modulok száma soronként | 24                                                                              |
| Szabványok                       | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2<br>IEC 62208                                         |
| Termékbizonyítvány               | AS/NZS[RETURN]EAC                                                               |

### Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Ui névleges szigetelési feszültség      | 1000 V kimeneten megfelel IEC 61439-2 |
| Hálózati frekvencia                     | 50/60 Hz                              |
| [In] névleges áram                      | 630 A -40 °C megfelel IEC 61439-2     |
| Rövidzárlati áram                       | 50 kA                                 |
| Icw névleges rövidzárlati kiállási áram | 25 kA 1 s megfelel IEC 61439-1        |
| Szabályzott csúcs ellenállási áram      | 53 kA megfelel IEC 61439-1            |
| Villamos szigetelési osztály            | Class II.                             |
| Anyag                                   | Hőkezelt acél                         |
| Védőkezelés                             | Epoxigyanta bevonat                   |
| Felületkezelés                          | Textured<br>Matt                      |
| Szín                                    | Fehér (RAL 9003)                      |
| Szélesség                               | 595 mm                                |
| Magasság                                | 1080 mm                               |
| Mélység                                 | 205 mm                                |
| Nettó súly                              | 17,2 kg                               |
| Mennyiség készletenként                 | 1 darab                               |

## Környezet

|                                |                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP védettségi szint            | IP30 előlappal<br>IP40 Ajtóval<br>IP41 ajtóval és esővédő tetővel<br>IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel |
| IK védelmi fokozat             | IK07 előlappal<br>IK08 with transparent door<br>IK10 műanyag szálal optikai kábel                                     |
| Mechanikai hibátűrési képesség | Szeizmikus tesztek - 2,5 kV DM, 1 kV DM, 100 kHz és 1 MHz megfelel IEC 60068-2-57                                     |

## Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 10,0 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 65,5 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 114,0 cm |
| 1. csomag súlya                      | 18,32 kg |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | P12      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 8        |
| 2. csomag magassága                  | 93,0 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 80,0 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 120,0 cm |
| 2. csomag súlya                      | 158,0 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                                                 |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                                                             |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                                                                                                              |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes                                         | Igen                                                                                                                                                                                              |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet                                            |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                                                        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  |  <a href="#">Igen</a>                                                                                          |
| Körköröségi profil                                             | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                                                             |
| PVC-mentes                                                     | Igen                                                                                                                                                                                              |