



Fő jellemzők

Termékcsalád	Sedna
Termék vagy alkatrész típusa	Nyomógomb
Szállítási űrlap	Mechanizmus rögzítőkerettel
Készülék alkalmazás	Vezérlés
Funkció	Egypólusú nyomó
Színárnyalat	Titánium

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Felületkezelés	Fényes
Jelölés	Jelölés nélkül
Csatlakozók fajtája	Rugós bekötés
Teljesítménytartomány	2300 W
Huzalszerkezet	Rugalmas Merev
Vezeték hosszúság	13 mm
Rögzítési mód	Karmok, a karmok tartománya: 51...70 mm Csavarok
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	37 mm
A vizuális rész mélysége	12 mm
Nettó súly	0,07061 kg
Piaci szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi

Környezet

IP védettség fok	IP20
Megfelelőségi jel	CE
Terméktanúsítványok	GOST-R
Szabványok	IEC 60669-1

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	7,000 cm
1. csomag hossza	7,000 cm
1. csomag súlya	54,300 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10

2. csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	625,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	120
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	8,155 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------