



### Fő jellemzők

Range name	Sedna Design és Elements
Termékcsalád	Sedna
Készülék alkalmazás	Felszerelés
Function	Keret
Sorolás száma	1-es sorolás
Telepítési irány	Vízszintes
Termékcsalád kompatibilitása	Sedna csatlakozóaljzat
Cover frame color	Alumínium

### Kiegészítő jellemzők

Material of visible parts	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Felületkezelés	Fényes
Magasság	80 mm
Szélesség	85 mm
Mélység	7 mm
Depth of visual part	7 mm
Nettó súly	0,0135 kg

### Környezet

IP védettség fok	IP20
------------------	------

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,000 cm
1. csomag szélessége	8,000 cm
1. csomag hossza	8,500 cm
1. csomag súlya	13,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	30
2. csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	453,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	360
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	6,101 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------