



Fő jellemzők

Termékválaszték	Easy Modicon M200
Termék vagy alkatrész típusa	Analóg kimeneti modul
Termék kompatibilitása	Easy Modicon M200

Kiegészítő jellemzők

Analóg kimenetek szám	2
Analóg kimeneti típusa	Feszültség: 0...10 V
Analóg kimeneti felbontás	12 bit
LSB érték	2.44 mV 0...10 V feszültség
Terhelés típusa	Rezisztív
Ohmos terhelési impedancia	$\geq 2 \text{ k}\Omega$
Átalakítási idő	20 ms
Stabilizálási idő	40 ms
Abszolút pontossági hiba	+/- 1% teljes skála +/- 0.3 % (végkitérés) at 25 °C
Hőmérsékletingadozás	+/- 0.02 %FS/°C
Ismétlési pontosság	+/- 0,4%FS
Non-linearitás	+/- 0.01 %FS
Áthallás	$\leq 1 \text{ LSB}$
Kábel típusa	Sodrott árnyékolt pár kábel
Villamos csatlakozás	3 x 1.5 x 4 mm ² 2 db 2-csatlakozós készlet mellett 3,81 mm-es lépésekben beállítás kimenetekhez és táphoz
Maximum cable distance between devices	Sodrott árnyékolt pár kábel: <30 m esetén 1. kimenet
Szigetelés	Nincs szigetelve az analóg kimenet és a belső logikai hálózat között
Magasság	41 mm
Mélység	15 mm
Szélesség	35 mm
Nettó súly	0,012 kg

Környezet

Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben	10 ms
---	-------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,6 cm
1. csomag szélessége	7,0 cm
1. csomag hossza	3,5 cm
1. csomag súlya	20,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02

Egységek száma 2. csomagban	75
2.csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	3,07 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	1200
3.csomag magassága	75 cm
3. csomag szélessége	60 cm
3. csomag hossza	80 cm
3. csomag súlya	106 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen