



Fő jellemzők

Termékválaszték	Easy Modicon M200
Termék vagy alkatrész típusa	Soros vonali interfész
Termék kompatibilitása	Easy Modicon M200

Kiegészítő jellemzők

Integrált csatlakozási típus	Nem elszigetelt sorozatkapcsolat - csavaros kapocstömb esetén RS232 Nem elszigetelt sorozatkapcsolat - csavaros kapocstömb esetén RSTP
Átviteli ráta	1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s alapértelmezésben) buszhosszúság esetén 15 m esetén RSTP 1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s alapértelmezésben) buszhosszúság esetén 3 m esetén RS232/Ethernet
Kommunikációs port protokoll	Nem elszigetelt sorozatkapcsolat: Modbus 32-bites bővítmények protokoll master/ slave - RTU/ASCII vagy SoMachine-Network
Szigetelés	Nincs szigetelve a vezetékek és a belső logikai hálózat között
Magasság	41 mm
Mélység	15 mm
Szélesség	35 mm
Nettó súly	0,012 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,6 cm
1. csomag szélessége	7,0 cm
1. csomag hossza	3,5 cm
1. csomag súlya	20,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	75
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	3,07 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	1200
3. csomag magassága	75 cm
3. csomag szélessége	60 cm
3. csomag hossza	80 cm
3. csomag súlya	57 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen