



#### Fő jellemzők

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Range name                   | Cedar Plus              |
| Termék vagy alkatrész típusa | Csatlakozóaljzat        |
| Aljzat szabványának leírása  | Oldalsó földcsatlakozás |
| Aljzatszám                   | 2                       |
| Delivery form                | Komplett termék         |
| Additional features          | Biztonsági zsaluval     |
| Cover plate color            | Fehér                   |

#### Kiegészítő jellemzők

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Installation              | Falon kívüli                     |
| Teljesítménytartomány     | 3680 W                           |
| Névleges áram             | 16 A -250 V AC                   |
| Kind of terminals         | Kiemelőkarok                     |
| Terminal capacity         | 2 vezeték(ek)2,5 mm <sup>2</sup> |
| Wire structure            | Merev<br>Rugalmas                |
| Vezeték hosszúság         | 11 mm                            |
| Material of visible parts | PA (polyamide) 6 GF20 FR         |
| Felületkezelés            | Fényes                           |
| Magasság                  | 79 mm                            |
| Szélesség                 | 132 mm                           |
| Mélység                   | 54 mm                            |
| Nettó súly                | 0,196 kg                         |

#### Környezet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Terméktanúsítványok | VDE  |
| IP védettségi fok   | IP44 |

#### Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 5,500 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 8,000 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 14,000 cm |
| 1. csomag súlya                      | 202,800 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 5         |
| 2. csomag magassága                  | 9,500 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 18,500 cm |
| 2. csomag hossza                     | 27,000 cm |
| 2. csomag súlya                      | 1,104 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03       |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Egységek száma 3. csomagban | 30        |
| 3.csomag magassága          | 30,000 cm |
| 3. csomag szélessége        | 30,000 cm |
| 3. csomag hossza            | 40,000 cm |
| 3. csomag súlya             | 7,045 kg  |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                                                 |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                               |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                                                                              |
| EU RoHS irányelv                                               | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Kínai RoHS rendelet                                            |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                          |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  |  <a href="#">Igen</a>                                                            |
| Környezetvédelmi közzététel                                    |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                    |
| Körkörösségi profil                                            | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |
| WEEE                                                           | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|