



Fő jellemzők

Range name	Cedar Plus
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsoló
Function	Csillárkapcsoló
Delivery form	Komplett termék
Fényjelzés	Jelzőfény nélkül
Cover plate color	Fehér

Kiegészítő jellemzők

Installation	Falon kívüli
Teljesítménytartomány	3680 W
Névleges áram	16 AX -250 V AC
Kind of terminals	Kiemelőkarok
Terminal capacity	2 vezeték(ek)2,5 mm ²
Wire structure	Rugalmas Merev
Vezeték hosszúság	11 mm
Material of visible parts	PA (polyamide) 6 GF20 FR
Felületkezelés	Fényes
Magasság	79 mm
Szélesség	66 mm
Mélység	48 mm
Nettó súly	0,098 kg

Környezet





Terméktanúsítványok	KEMA-KEUR
IP védettség fok	IP44

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,500 cm
1. csomag szélessége	7,000 cm
1. csomag hossza	8,000 cm
1. csomag súlya	102,800 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	1,115 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03

Egységek száma 3. csomagban	60
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	7,136 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------