



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVGU
Termék vagy alkatrész típusa	Előhuzalozott forgótükrös adó
Jelző- vagy fényoszlop típusa	4 világítóegység
Anyag	PC (UL94 V-0): rács ABS (UL94HB): tube body Alumínium: cső
Szerelési átmérő	60 mm
Komponens neve	XVG
Készülék felszerelése	Tube with L bracket
Fényforrás	LED folyamatos vörös LED folyamatos zöld LED folyamatos borostyán LED folyamatos kék
Világításblokk színe	Piros/narancs/zöld/kék
Jelzőoszlop alaptípusa	Alaplap beépített berregővel

Kiegészítő jellemzők

Rated supply voltage	24 V AC SELV
Kábel keresztmetszete	0,33 mm ²
Diszkrét kimenet típusa	PNP és NPN
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	0,5 kV
Áramfelvétel	207 mA
Zajszint	85 dB
Teljesítmény W-ban	4,8 W
Alap frekvencia	2,64 kHz
Nettó súly	0,51 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	CE[RETURN]EAC
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-35...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-10...50 °C
IP védettség fok	IP23

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,345 cm
1. csomag szélessége	13,358 cm
1. csomag hossza	56,4 cm
1. csomag súlya	696,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	40 cm

2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	6,44 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	30
3. csomag magassága	73 cm
3. csomag szélessége	60 cm
3. csomag hossza	80 cm
3. csomag súlya	33 kg


Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ


Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions




Mounting



- (1) Thickness +10 mm/0.39 in
- (2) Hexagon Nut
- (3) Washer

Wiring



(1) "ON" for lighting and/or applying continuous sound.

(2) Fuse (rated current: 0.5 A)

RD : Red

YE : Yellow

GR : Green

BU : Blue

GY : Grey

OR : Orange

BK : Black