



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVGU
Termék vagy alkatrész típusa	Előhuzalozott forgótükrös adó
Jelző- vagy fényoszlop típusa	4 világítóegység
Anyag	PC (UL94 V-0): rács ABS (UL94HB): tube body Alumínium: cső
Szerelési átmérő	60 mm
Komponens neve	XVG
Készülék felszerelése	Base mounting
Fényforrás	LED folyamatos vörös LED folyamatos zöld LED folyamatos borostyán LED folyamatos kék
Világításblokk színe	Piros/narancs/zöld/kék
Jelzőoszlop alaptípusa	Alaplap berregő nélkül

Kiegészítő jellemzők

Rated supply voltage	24 V AC SELV
Kábel keresztmetszete	0,33 mm²
Diszkrét kimenet típusa	PNP és NPN
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	0,5 kV
Áramfelvétel	135 mA
Teljesítmény W-ban	3,3 W
Alap frekvencia	2,64 kHz
Nettó súly	0,28 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	CE[RETURN]EAC
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-35...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-10...50 °C
IP védettségi fok	IP54

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,0 cm
1. csomag szélessége	8,0 cm
1.csomag hossza	31,0 cm
1. csomag súlya	389,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	21
2.csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm

2. csomag súlya	8,828 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 3. csomagban	84
3. csomag magassága	75,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	60,0 cm
3. csomag súlya	43,312 kg


Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ


Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------


Dimensions



Mounting



Wiring



(1) "ON" for lighting and/or applying continuous sound.

(2) Fuse (rated current: 0.5 A)

RD : Red

YE : Yellow

GR : Green

BU : Blue

OR : Orange

BK : Black