



Fő jellemzők

Termékválaszték	Easy Harmony XVG
Termék vagy alkatrész típusa	Előhuzalozott forgótükrös adó
Jelző- vagy fényoszlop típusa	2 világítóegység
Anyag	PC (UL94 V-0): rács
Szerelési átmérő	60 mm
Komponens neve	XVG
Készülék felszerelése	Base mounting
Fényforrás	LED folyamatos
Világításblokk színe	Piros/zöld
Jelzőoszlop alaptípusa	Alaplap beépített berregővel

Kiegészítő jellemzők

Rated supply voltage	220...240 V AC
Kábel keresztmetszete	0,33 mm ²
Diszkrét kimenet típusa	PNP
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4,0 kV
Áramfelvétel	54 mA
Zajszint	85 dB
Fogyasztás [VA]	8,7 VA
Alap frekvencia	2,64 kHz
Nettó súly	0,26 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	CE[RETURN]CCC[RETURN]EAC
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20...65 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	0...50 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály
Túlfeszültségi kategória	III megfelel IEC 60947-5-1/1991
IP védettségi fok	IP43

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,0 cm
1. csomag szélessége	8,0 cm
1. csomag hossza	31,0 cm
1. csomag súlya	381,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	21
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	8,651 kg

3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	84
3.csomag magassága	75,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	60,0 cm
3. csomag súlya	42,604 kg


Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.


Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------


Dimensions



Mounting



Wiring



(1) "ON" for lighting and/or applying continuous sound.

(2) Fuse (rated current: 1 A)

RD : Red

GR : Green

GY : Grey

BK : Black

PS BR : Power Supply Brown

PS BL : Power Supply Blue