



## Fő jellemzők

Termékcsalád	Easy9
Termék vagy komponens típusa	Tokozás
Szekrény típusa	Moduláris szekrény
Nb of 18 mm modules per row	12

## Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Felület
9 mm furattávolság	24
Nb of horizontal rows	2
Összesen 18 mm-es modulok	24
A sín típusa	DIN
Telepítés típusa	Beltér
Sorkapocs funkciója	Föld / nulla
A sorkapcsok száma	2 föld / nulla (csavart) mellett 17 kimenők
Kábelbemenet	Kikönnyítés kábel bevezetéséhez
Type of door	Füstös
Ajtónyitási oldal	Megfordítható (180 °)
Névleges áramerősség	63 A
Ue névleges üzemi feszültség	400 V AC
Uimp névleges lökő-feszültség állóság	2,5 kV
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V
Szekrény anyaga	Tokozás: önkioltó műanyag
Szélesség	Külső: 256 mm
Magasság	Külső: 326 mm
Mélység	Külső: 96 mm
Szín	Fehér (RAL 9003)
Termék súlya	1290 g

## Környezet

Szabványok	IEC 60670-1-24
Tűzellenállási képesség	650 °C ( 1800 s ) megfelel IEC 60695-2-10
IP védettség szint	IP40 megfelel IEC 60529 (ajtózárás) IP30 megfelel IEC 60529 (ajtónyitás)
IK védettség szint	IK07 megfelel IEC 62262
Szennyezési fok	2
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-5...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-15...70 °C

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>