

A9A15393

ACTI9 iRBN Gyengeáramú relé relé
5mA/5VACDC 2A/250VCA - 230VAC



Fő jellemzők

Készülék alkalmazás	Kisteljesítményű elosztás
Rendelkezésre álló funkció	Az alacsony feszültségű rendszert alapul véve az LV áramkörök működtetése
Termékcsalád	Acti9
Termék neve	Acti 9 iRC
Termék vagy alkatrész típusa	Relé
Készülék rövid neve	iRCC
Jelérzékelők összeállítása	1 C/O
Vezérlőkör feszültség	230 V AC 50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Le névleges üzemi áram	2 A -250 V AC 0,005 A -5 V AC 0,005 A -5 V DC
[Ui] névleges szigetelési feszültség	4000 V
Helyi jelzés	Betáp ON: LED (zöld)
Betáplálási tartási teljesítmény	2,5 VA
Tápellátási teljesítmény	5 VA
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások	2
Elektromos élettartam	100000 ciklus
Csatlakozások - terminálok	Alagút típusú terminálok

Környezet

Szabványok	IEC 529 A,B,C,D csoport IEC 255-17
------------	---------------------------------------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,8 cm
1. csomag szélessége	6,7 cm
1. csomag hossza	8,5 cm
1. csomag súlya	65 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	7,5 cm
2. csomag szélessége	9,5 cm
2. csomag hossza	23 cm
2. csomag súlya	834 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	108

3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	8,171 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket és kábeleket tartalmazó termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------