



Fő jellemzők

Range of product	Acti9
Készülék rövid neve	iATLm
Termék vagy alkatrész típusa	Központosított vezérlő segédlet
Jelérzékelők összeállítása	1 C/O
Jelzőkör feszültség	24 V AC DC: 10 mA 12...240 V AC: 50/60 Hz 6 A 12...24 V DC: 6 A 15...240 V AC: 50/60 Hz 2 A 13...24 V DC: 2 A
Vezérlőkör feszültség	24...240 V AC 50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Ui névleges szigetelési feszültség	440 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Szerelési mód	Rögzített, a TL jobb oldalán
Rögzítés	DIN sín
9 mm-es osztások	2
Magasság	86 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	71 mm
Szín	Fehér
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok kábel 0,5...4 mm ² - kábel merevsége: merev Alagút típusú terminálok kábel 0,5...4 mm ² - kábel merevsége: merev - kábelvéggel Alagút típusú terminálok kábel 1...4 mm ² - kábel merevsége: rugalmas Alagút típusú terminálok kábel 1...4 mm ² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Vezeték csupaszítási hossz	11 mm
Meghúzási nyomaték	1 N.m
Termékcsalád kompatibilitása	Acti 9 Acti 9 iTL+ iTL+ Acti 9 Acti 9 iTL+ iTLi Acti 9 Acti 9 iTL+ ITM 4C-6E
Termék kompatibilitása	ITL (32 A) ITL (16 A)

Környezet

Tűlfeszültség kategória	III
IP védettség szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Tropikalizáció	2
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-20...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Szabványok	EN/IEC 60669-2-2

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,9 cm
1. csomag szélessége	8 cm
1. csomag hossza	9 cm
1. csomag súlya	74 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	8,5 cm
2. csomag szélessége	9,2 cm
2. csomag hossza	26,5 cm
2. csomag súlya	651 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	72
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	6,347 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------