

A9C15424

ACTI9 iATL24 gyengeáramú vezérlő és jelző segédérintkező iTL impulzusrelékhez



Fő jellemzők

Range of product	Acti 9
Készülék rövid megnevezése	iATL4
Termék vagy komponens típusa	Vezérlő és jelző kiegészítő
Jelérzékelők összeállítása	1 NO
Jelzőkör feszültség	24 V DC: +/- 22 % 0,002 ... 0,1 A
Vezérlőkör feszültség	230 V AC 50/60 Hz impulzus >= 200 mm 24 V DC Leeső él 24 V DC Emelkedő él
[Us] névleges betáplálási feszültség	230 V AC/DC -50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Vezérlés típusa	Távírányító kiegészítő kettős nyomógombbal
Ui névleges szigetelési feszültség	250 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV
Maximális teljesítmény [W]	1 W
Szerelési mód	Rögzített, a CT vagy TL bal oldalán
Szerelőtartó	DIN sín
Fésűs gyűjtősin elosztóblokk kompatibilitás	Feneklap: igen Felső: NO
Elektromos élettartam	250000 ciklus megfelel IEC 60947-5-1/1991
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben	10 ms
Feszültség hiány viselkedés	Nincs nyitva, ha 24 V DC-vesztés van
9 mm furattávolság	2
Magasság	81 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	68 mm
Szín	Fehér
Csatlakozás típusa	Betáplálás: alagút típusú terminálok 1 kábel 0,5...10 mm ² - kábel merevsége: merev Betáplálás: alagút típusú terminálok 1 kábel 0,5...6 mm ² - kábel merevsége: Rugalmas sodrott Betáplálás: alagút típusú terminálok 1 kábel 0,5...4 mm ² - kábel merevsége: merev Bemenet: alagút típusú terminálok 2 kábel 0,5...2,5 mm ² - kábel merevsége: merev Bemenet: alagút típusú terminálok 2 kábel 0,5...2,5 mm ² - kábel merevsége: Rugalmas sodrott Bemenet: alagút típusú terminálok 2 kábel 0,5...2,5 mm ² - kábel merevsége: merev Ti24 interfész: rugós-szorító csatlakozás 2 kábel 0,5...1,5 mm ² - kábel merevsége: merev Ti24 interfész: rugós-szorító csatlakozás 1 kábel 0,5...1,5 mm ² - kábel merevsége: Rugalmas sodrott
Vezeték csupaszítási hossz	Betáplálás: 9 mm esetén fenéklap csatlakozás Bemenet: 9 mm esetén fenéklap csatlakozás Ti24 interfész: 10 mm esetén felső csatlakozás

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás céljára, és a termékekre vonatkozó meghatározásra speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Meghúzási nyomaték	Betáplálás: 1 N.m fenéklap Bemenet: 1 N.m fenéklap
Termékcsalád kompatibilitás	Acti 9 iTL+ iTL+ Acti 9 iTL+ iTLi Acti 9 iTL+ ITM 4C-6E Acti 9 iTL+ iTLi
Termékkompatibilitás	Acti 9 Smartlink ITL (32 A) - 230/240 V 50 Hz ITL (16 A) - 230/240 V 50 Hz

Környezet

Túlfeszültség kategória	IV
IP védettség szint	IP20 megfelel IEC 60529 IP405 (moduláris szekrény) megfelel IEC 60529
Szennyezettségi fok	4 megfelel IEC 60439-2
Trópusállóság	Súlyosság B megfelel IEC 60947-5-1/1991
Relatív páratartalom	93 % -40 °C megfelel IEC 60068-2-1
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...80 °C
Minőségjelző címkék	CE
Szabványok	IEC 60947-2

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	79,0 g
1. csomag magassága	2,7 cm
1. csomag szélessége	7,6 cm
1. csomag hosszúsága	8,6 cm
Csomagolási egység típusa 2.	S03
Egységek száma az 2. csomagban	108
2. csomag súlya	9,166 kg
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hosszúsága	40 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------