

## A9C21532

ACTI9 iCT25A kézi vezérlésű kontaktor, 50Hz,  
2NO, 220VAC



### Fő jellemzők

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Range of product             | Acti9                             |
| Termék neve                  | Acti9 iCT                         |
| Termék vagy alkatrész típusa | Megszakító kontaktor              |
| Készülék rövid neve          | iCT+                              |
| Készülék alkalmazás          | Motor-fűtés-világítás             |
| Poles                        | 2P                                |
| Le névleges üzemi áram       | 25 A AC-7B<br>8,5 A AC-8a         |
| Pólus érintkező összetétel   | 2 NO                              |
| Hálózat típusa               | AC                                |
| Vezérlő típusa               | Távírányítás és manuális vezérlés |
| Vezérlőkör feszültség        | 220 V AC 50 Hz                    |

### Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hálózati frekvencia                     | 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ue névleges üzemi feszültség            | 250 V AC 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maximális teljesítmény                  | 1,2 W -250 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség    | 500 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vezérlőjel típusa                       | Fenntartó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kapcsolási frekvencia                   | 100 kapcsolás naponta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Helyi jelzés                            | Művelet jelző                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tartási fogyasztás VA                   | 2,7 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bekapcsolási teljesítmény VA-ben        | 9,2 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szerelési mód                           | Klipsteszes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rögzítés                                | 35 mm szimmetrikus DIN sín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9 mm-es osztások                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Magasság                                | 81 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Szélesség                               | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mélység                                 | 73,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Szín                                    | Fehér                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mechanikai tartósság                    | 1000000 ciklus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Elektromos élettartam                   | 100000 Ciklus IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7B<br>30000 Ciklus IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-8a<br>30000 Ciklus IEC/EN 61095 50 Hz category B<br>100000 Ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-1<br>30000 Ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-3e<br>30000 Ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-5B<br>30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-6a                                       |
| Csatlakozás típusa                      | Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5 mm² merev<br>Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1...4 mm² rugalmas<br>Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1,5...6 mm² merev<br>Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1,5...2,5 mm² merev<br>Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5...2,5 mm² rugalmas |

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Meghúzási nyomaték     | Vezérlő áramkör: 0,8 N.m<br>Betápláló áramkör: 0,8 N.m |
| Termék kompatibilitása | IACtp<br>IACtc<br>IATEt<br>IACts                       |
| Kompatibilitási kód    | ICT                                                    |
| Piaci szegmens         | Kiskereskedelmi<br>Lakossági                           |

## Környezet

|                                             |                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Szabványok                                  | IEC/EN 61095                                                                            |
| Zajszint                                    | 30 dB                                                                                   |
| Hővesztesség                                | 0,9 W                                                                                   |
| IP védettségi szint                         | IP20 conforming to MSZ EN 60529<br>IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529 |
| Szennyezettségi fok                         | 2                                                                                       |
| Tropikalizáció                              | 2 megfelel EN 60947-5<br>2 megfelel EN 61095<br>2 megfelel IEC 1131                     |
| Relatív páratartalom                        | 95 % -55 °C                                                                             |
| Működési magasság                           | 2000 m                                                                                  |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -5...60 °C                                                                              |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C                                                                             |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 1,8 cm    |
| 1. csomag szélessége                 | 7,5 cm    |
| 1. csomag hossza                     | 8,5 cm    |
| 1. csomag súlya                      | 118,0 g   |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 12        |
| 2. csomag magassága                  | 2,9 cm    |
| 2. csomag szélessége                 | 30,0 cm   |
| 2. csomag hossza                     | 20,0 cm   |
| 2. csomag súlya                      | 1,479 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 144       |
| 3. csomag magassága                  | 30,0 cm   |
| 3. csomag szélessége                 | 30,0 cm   |
| 3. csomag hossza                     | 40,0 cm   |
| 3. csomag súlya                      | 18,235 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                             |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>            |
| EU RoHS irányelv              | Megfelel a mentességeknek                                                                                                        |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                             |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>       |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                         |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a> |
| Körkörösségi profil           | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                            |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|