

A9C63325

ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító
vezérlés, 3P, D, 25A



Fő jellemzők

Készülék alkalmazás	Elosztás Vezérlés
Termékcsalád	Acti9
Termék neve	Reflex iC60
Készülék rövid neve	Reflex XC40
Termék vagy alkatrész típusa	Integrált vezérlő megszakító
Pólusok megnevezése	3P
Védett pólusok száma	3
Hálózat típusa	AC
Kioldógység technológia	Termikus-mágneses
Görbe	G

Kiegészítő jellemzők

[In] névleges áram	25 A
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Megszakítónévleges értékek kód	N
Megszakítási kapacitás	20 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 10 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V AC
Érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlő típusa	Impulzus távirányítóval BE/KI gomb Impulzus távirányítóval Kapcsoló
Vezérlőjel típusa	Fenntartó Nagyon alacsony feszültséget tartott fenn Impulzus
Helyi jelzés	Villogó vörös LED Villogó LED: a készülék kioldott Zöld LED a bekapcsoláshoz Villogó LED: a készülék kioldott Villogó LED: a készülék készen áll
Vezérlőkör feszültség	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[Us] névleges betáplálási feszültség	230 V AC -50/60 Hz
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások	11
Magasság	84 mm
Szélesség	99 mm
Mélység	77 mm
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	50000 ciklus

Elektromos élettartam	AC-1: 50000 ciklus AC 50 Hz
Lakatolási lehetőség	Zárható
Reteselési opciók leírása	Lakat OFF helyzetben
Szivárgóáram-védelem	Különálló blokk
Termék kompatibilitása	PLC-vel

Környezet

IP védettségi szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok	3
Tropikalizáció	2
Relatív páratartalom	93 % -40 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,3 cm
1. csomag szélessége	11,4 cm
1. csomag hossza	16,7 cm
1. csomag súlya	704,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	14
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	10,343 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------