

A9C65425

ACTI9 Reflex iC60H beépített megszakító
vezérlés, 4P, C, 25A



Fő jellemzők

Készülék alkalmazás	Elosztás Vezérlés
Termékcsalád	Acti9
Termék neve	Reflex iC60
Készülék rövid neve	Reflex iC60N
Termék vagy alkatrész típusa	Integrált vezérlő megszakító
Pólusok megnevezése	4P
Védett pólusok száma	4
Hálózat típusa	AC
Kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
Görbe	C

Kiegészítő jellemzők

[In] névleges áram	25 A
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Megszakítónévleges értékek kód	H
Megszakítási kapacitás	30 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 15 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V AC
Érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlő típusa	Impulzus távirányítóval Impulzus távirányítóval Kapcsoló BE/KI gomb
Vezérlőjel típusa	Impulzus Fenntartó Nagyon alacsony feszültséget tartott fenn
Helyi jelzés	Villogó LED: a készülék készen áll Villogó LED: a készülék kioldott Villogó LED: a készülék kioldott Villogó vörös LED Zöld LED a bekapcsoláshoz
Vezérlőkör feszültség	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[Us] névleges betáplálási feszültség	230 V AC -50/60 Hz
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások	13
Magasság	84 mm
Szélesség	117 mm
Mélység	77 mm
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	50000 ciklus

Elektromos élettartam	AC-1: 50000 ciklus AC 50 Hz
Lakatolási lehetőség	Zárható
Reteselési opciók leírása	Lakat OFF helyzetben
Szivárgóáram-védelem	Különálló blokk
Termék kompatibilitása	PLC-vel

Környezet

IP védettségi szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok	3
Tropikalizáció	2
Relatív páratartalom	93 % -40 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,1 cm
1. csomag szélessége	11,1 cm
1. csomag hossza	16,5 cm
1. csomag súlya	820,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	14
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	11,967 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------