

Termékadatlap

Jellemzők

A9E15541

ACTI9 iERL váltó relé kiterjesztés, 2P, 10A, Uc 24VAC



Fő jellemzők

Range of product	Acti9
Termék neve	Acti 9 iERL
Termék vagy alkatrész típusa	Impulzusrelé kiterjesztése
Készülék rövid neve	iETL iTL 16
Készülék alkalmazás	Az átkapcsoló relé kiterjesztése
Jelérzékelők összeállítása	1 C/O + 1 NO
Vezérlőkör feszültség	24 V AC 50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Le névleges üzemi áram	10 A -230 V AC (cos Phi = 1)
[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V AC
Betáplálási tartási teljesítmény	8 VA
Tápellátási teljesítmény	8 VA
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások	2
Magasság	88 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	70 mm
Nettó súly	0,112 kg
Szín	Fehér
Elektromos élettartam	AC-21: 100000 ciklus
Csatlakozások - terminálok	Alagút típusú terminálok0,5...6 mm² Csatlakozó

Környezet

Szabványok	NF C 45250 IEC 255-100
IP védettség	IP20
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,8 cm
1. csomag szélessége	7,0 cm
1. csomag hossza	8,5 cm
1. csomag súlya	115,0 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12

2. csomag magassága	8,0 cm
2. csomag szélessége	9,2 cm
2. csomag hossza	22,4 cm
2. csomag súlya	1,436 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	144
3. csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	17,733 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------