

## A9E16067

ACTI9 iRTC időrelé, 2P, Uc 24-240 VAC,  
24VDC



### Fő jellemzők

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Reléalkalmazás             | Időkésleltetési relé                                        |
| Időkésleltetés típus       | Késlelteti a terhelés energiaellátását az érintkezőnyíláson |
| Termékcsalád               | Acti9                                                       |
| Termék neve                | Isoblock aljzat                                             |
| Készülék rövid neve        | iRTH                                                        |
| Jelérzékelők összeállítása | 1 C/O                                                       |

### Kiegészítő jellemzők

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le névleges üzemi áram               | 8 A -250 V AC<br>8 A -250 V DC<br>0,01 A -5 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Impulzus időtartama                  | > 100 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Helyi jelzés                         | LED, villanó világító blokk esetén időkésleltetés                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beállítás típusa                     | Forgatógombos nyomó típusú: időkésleltetés konfigurálás                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Késleltetési idő tartomány           | 0.1...360000 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pontossági hiba                      | +/- 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ismétlési pontosság                  | +/- 0,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vezérlőkör feszültség                | 24...240 V AC 50/60 Hz<br>24 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Us] névleges betáplálási feszültség | 24...240 V AC -50/60 Hz<br>24 V DC elkülönítetlen                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Szerelési mód                        | Rögzített, 2 TL között                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rögzítés                             | 35 mm szimmetrikus DIN sín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9 mm-es osztások                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Magasság                             | 93 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Szélesség                            | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mélység                              | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nettó súly                           | 0,065 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Szín                                 | Fehér                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mechanikai tartósság                 | 5000000 ciklus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Elektromos élettartam                | AC-1: 100000 ciklus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Feszültséghiány viselkedés           | 100 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Csatlakozások - terminálok           | Alagút típusú terminálok esetén 2 kábel 1,5 mm <sup>2</sup> rugalmas kábelvéggel<br>Alagút típusú terminálok esetén 2 kábel 1,5 mm <sup>2</sup> rugalmas kábelvég nélkül<br>Alagút típusú terminálok esetén 2 kábel 2,5 mm <sup>2</sup> merev kábelvéggel<br>Alagút típusú terminálok esetén 2 kábel 2,5 mm <sup>2</sup> merev kábelvég nélkül |

## Környezet

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| IP védettségi fok                               | IP20        |
| Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben | 20 ms       |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez     | -5...55 °C  |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz     | -40...70 °C |

## Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 2 cm     |
| 1. csomag szélessége                 | 7,5 cm   |
| 1. csomag hossza                     | 10,2 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 79 g     |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S02      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 40       |
| 2. csomag magassága                  | 15 cm    |
| 2. csomag szélessége                 | 30 cm    |
| 2. csomag hossza                     | 40 cm    |
| 2. csomag súlya                      | 3,621 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                                       |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                        |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                                    |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                                       |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                 |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                                   |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>           |
| Körkörösségi profil           |  <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a> |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|