

A9E16068

ACTI9 iRTH időrelé, 2P, Uc 24-240 VAC,
24VDC



Fő jellemzők

Reléalkalmazás	Időkésleltetési relé
Időkésleltetés típusa	Késlelteti a terhelés energiafogyasztását
Termékcsalád	Acti9
Termék neve	Isoblock aljzat
Készülék rövid neve	iRTL
Jelérzékelők összeállítása	1 C/O

Kiegészítő jellemzők

Le névleges üzemi áram	8 A -250 V AC 8 A -250 V DC 0,01 A -5 V DC
Impulzus időtartama	> 100 ms
Helyi jelzés	LED, villanó világító blokk esetén időkésleltetés
Beállítás típusa	Forgatógombos nyomó típusú: időkésleltetés konfigurálás
Késleltetési idő tartomány	0.1...360000 s
Pontossági hiba	+/- 10 %
Ismétlési pontosság	+/- 0,5%
Vezérlőkör feszültség	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
[Us] névleges betáplálási feszültség	24...240 V AC -50/60 Hz 24 V DC elkülönítetlen
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások	2
Magasság	93 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	72 mm
Nettó súly	0,065 kg
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	5000000 ciklus
Elektromos élettartam	AC-1: 100000 ciklus
Feszültséghiány viselkedés	100 ms
Csatlakozások - terminálok	Alagút típusú terminálok esetén 2 kábel 1,5 mm ² rugalmas kábelvéggel Alagút típusú terminálok esetén 2 kábel 1,5 mm ² rugalmas kábelvég nélkül Alagút típusú terminálok esetén 2 kábel 2,5 mm ² merev kábelvéggel Alagút típusú terminálok esetén 2 kábel 2,5 mm ² merev kábelvég nélkül

Környezet

IP védettségi fok	IP20
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben	20 ms
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2 cm
1. csomag szélessége	7,4 cm
1. csomag hossza	10,2 cm
1. csomag súlya	80 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	40
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	3,639 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------