

A9E21182

ACTI9 iRCU feszültségfigyelő relé, 2P, 8A, Uc
230VAC



Fő jellemzők

Range of product	Acti9
Termék neve	Acti 9 iRLI
Termék vagy alkatrész típusa	Ellenőrzőállomás
Készülék rövid neve	iRCU
Készülék alkalmazás	Voltmérő választó
Jelérzékelők összeállítása	1 C/O

Kiegészítő jellemzők

Le névleges üzemi áram	8 A -250 V AC 50/60 Hz (cos Phi = 1)
Helyi jelzés	SD kártya LED Vörös LED kialszik Zöld fény
Beállítás típusa	Választókapcsoló: mérési tartomány Kapcsolókészülék: túlfeszültség Kapcsolókészülék: feszültséghiány
Kikapcsolási küszöb	10...100 %
Analóg bemeneti tartomány	50...500 V AC 10...100 V DC 50...500 V DC 10...100 V AC
Hiszterézis	5...50 %
Késleltetési idő tartomány	0.1...10 s
Pontossági hiba	+/- 10 %
[Us] névleges betáplálási feszültség	230 V AC -50/60 Hz
Fogyasztás [VA]	3 VA
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások	4
Magasság	88,1 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	67 mm
Nettó súly	0,215 kg
Szín	Fehér
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok 6 kábel 1,5 mm ² merev

Környezet

IP védettségi szint	IP20
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,5 cm
1. csomag szélessége	8,2 cm
1. csomag hossza	9,5 cm
1. csomag súlya	234,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	36
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	8,783 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------