

A9K23250

ACTI9 iK60N kismegszakító, 2P, B, 50A



Fő jellemzők

Készülék alkalmazás	Elosztás
Termékcsalád	Acti 9
Termék neve	Acti9 iK60
Termék vagy alkatrész típusa	Kismegszakító
Készülék rövid neve	iK60N
Pólusok megnevezése	2P
Védett pólusok száma	2
[In] névleges áram	50 A -30 °C
Hálózat típusa	AC
Kioldógység technológia	Termikus-mágneses
Görbe	B
Megszakítási kapacitás	6000 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel EN/IEC 60898-1
Szabványok	EN/IEC 60898-1

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Mágneses kioldási korlát	3...5 x In
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség	6000 A 100 % megfelel EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
Korlátozási osztály	3 megfelel EN/IEC 60898-1
[Ui] névleges szigetelési feszültség	440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV megfelel EN/IEC 60898-1
Érintkező helyzetjelző	Nem
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
Szerelési mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
9 mm-es osztások	4
Magasság	85 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	78,5 mm
Nettó súly	200 g
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	10000 ciklus
Reteselési opciók leírása	Lakatoló eszköz
Csatlakozás típusa	Rácsúsztható kapcsok (felső vagy alsó) 1...35 mm² merev
Vezeték csupaszítási hossz	14 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási nyomaték	3,5 N.m felső vagy alsó
Szivárgóáram-védelem	Nincs

Környezet

IP védettségi fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok	2 megfelel EN/IEC 60898-1
Túlfeszültség kategória	III
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,5 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hossza	9,5 cm
1. csomag súlya	245,0 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	8,5 cm
2. csomag szélessége	9,5 cm
2. csomag hossza	22,0 cm
2. csomag súlya	1,512 kg
3. csomag-csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	66
3. csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	17,055 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------