


# Termékadatlap

## Jellemzők

## A9N18566

ACTI9 Vigi C120 áram-védőkioldó, AC osztály,  
3P, 125A, 30mA



### Fő jellemzők

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Termék vagy alkatrész típusa     | Kiegészítő áram-védőeszközök |
| Készülék rövid neve              | Vigi C32                     |
| Pólusok megnevezése              | 3P                           |
| [In] névleges áram               | 125 A                        |
| Hálózat típusa                   | AC                           |
| Földszivárgás érzékenység        | 30 mA                        |
| Földzárlatvédelmi időkéseletetés | Pillanatnyi                  |
| Földzárlatvédelmi osztály        | AC típus                     |

### Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Készülék helye a rendszerben            | Kimenő                                                                                                          |
| Hálózati frekvencia                     | 50/60 Hz                                                                                                        |
| Ue névleges üzemi feszültség            | 400...440 V AC 50/60 Hz                                                                                         |
| Szivárgóáram kioldási technológia       | Feszültségfüggetlen                                                                                             |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség    | 500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-1                                                                          |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 6 kV megfelel IEC 60947-2                                                                                       |
| Szerelési mód                           | Klipstes                                                                                                        |
| Rögzítés                                | 35 mm szimmetrikus DIN sín                                                                                      |
| Elektromos csatlakozás megszakítóhoz    | Csavarokkal                                                                                                     |
| 9 mm-es osztások                        | 10                                                                                                              |
| Magasság                                | 95 mm                                                                                                           |
| Szélesség                               | 171 mm                                                                                                          |
| Mélység                                 | 73 mm                                                                                                           |
| Nettó súly                              | 0,5 kg                                                                                                          |
| Szín                                    | Fehér                                                                                                           |
| Mechanikai tartósság                    | 20000 ciklus                                                                                                    |
| Csatlakozások - terminálok              | Alagút típusú terminálok1...35 mm <sup>2</sup> rugalmas<br>Alagút típusú terminálok1...50 mm <sup>2</sup> merev |
| Vezeték csupaszítási hossz              | 15 mm                                                                                                           |
| Meghúzási nyomaték                      | 3,5 N.m                                                                                                         |

### Környezet

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Szabványok                                      | EN 61009-1<br>IEC/EN 61009-2-1 |
| IP védettség szint                              | IP20                           |
| Szennyezettségi fok                             | 3 megfelel IEC 60947-2         |
| A környezeti levegő hőmérséklete működés közben | -5...60 °C                     |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz     | -40...60 °C                    |

## Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 9,2 cm   |
| 1. csomag szélessége                 | 13,5 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 25,3 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 621 g    |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 8        |
| 2. csomag magassága                  | 30 cm    |
| 2. csomag szélessége                 | 30 cm    |
| 2. csomag hossza                     | 40 cm    |
| 2. csomag súlya                      | 5,473 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                               |
| EU RoHS irányelv              | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                          |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                                                            |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|